




TBS165

TBS165 K 3x14W/840 HFD-T C6 ACL PIP SC

TBS165, 3, 14 W, 840 neutrální bílá, VF regulátor pro dotykové stmívání DALI, Vysoce lesklá optika, dvojité parabolická uzavřená, ActiLume, Zasunovací konektor a ochrana proti napínání

Svítilno TBS165 je navrženo tak, aby plnilo potřeby úsporného základního osvětlení. Umožňuje šetřit energii tím, že zastaralé elektromagnetické instalace nahradí technologií Philips TL5. Řada TBS165 využívá inovativní speciální optiku TL5, možnost výběru předřadníků, čidla (detekce přítomnosti, regulace podle denního světla) a nouzové osvětlení. Lze ji využít pro široké spektrum možností celkového osvětlení včetně kanceláří, chodeb, škol a obchodů (supermarkety, obchody pro kutily). Díky kombinaci vysokofrekvenčních předřadníků, čidel a světelných zdrojů MASTER TL5 lze dosahovat značné úspory energie. Zápustné svítidlo s nízkou výškou je vhodné pro stropy s viditelnými nosníky. K pohodlné montáži přispívá i skutečnost, že svítidlo není třeba otevírat, protože jsou v něm světelné zdroje již nainstalovány a připojení lze provést zvenčí.

Údaje o produktu

Obecné informace		Test žhavým drátem	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	Teplota 850 °C, doba 5 s	
Patice krytky	G5 [G5]	Světelné technické	
Předřadník	HFD-T [VF regulátor pro dotykové stmívání DALI]	Počet světelných zdrojů	3
Kód produktové řady	TBS165 K [TBS165]	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Vestavěné ovládání	ActiLume	Typ optiky	Vysoce lesklá optika, dvojité parabolická uzavřená
Značka CE	Ano	Provozní a elektrické	
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Vstupní napětí	220 až 240 V
Značka ENEC	Značka ENEC		

TBS165

Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	14 W
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání

Mechanické a materiály

Materiál těla	Ocel
Materiál reflektoru	Hliník
Materiál optiky	Hliník
Barva těla	Bílá

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení

Objednací název produktu	TBS165 K 3x14W/840 HFD-T C6 ACL PIP SC
Celý název výrobku	TBS165 K 3x14W/840 HFD-T C6 ACL PIP SC
Full EOC	871829105320000
Objednací kód	05320000
Číslo materiálu (12NC)	910925758212
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291053200
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718291053200

Rozměrové výkresy

