




TBS165

TBS165 K 4x14W/840 HFD-T C6 ACL PIP SC

TBS165, 4, 14 В, Нейтральный белый 840, Высокочастотный выключатель DALI с сенсорным интерфейсом переключения и уменьшения яркости света, Глянцевая двойная параболическая оптика, закрытая, ActiLume, Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода

Разработанные для использования в офисах, магазинах и учебных заведениях энергоэффективные светильники TBS165 являются прямой заменой предыдущей устаревшей серии светильников Philips под люминесцентные лампы TL-D. Ассортимент светильников TBS165, оснащённый оптикой TL5, может применяться для общего освещения, в том числе офисы, коридоры, школы, магазины (например, супермаркеты, или формата DYI (сделай сам)). Используются в комплекте с ПРА и лампами MASTER TL5, что позволяет существенно экономить электроэнергию. Небольшая ширина светильника позволяет использовать их на потолках с открытыми балками. Светильник очень удобен тем, что предустановленные лампы подключаются извне и его не нужно открывать.

Данные о продукции

Общая информация		Знак пожароопасности	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях	
Цоколь	G5 [G5]	Сертификат ENEC	
ПРА	HFD-T [Высокочастотный выключатель DALI с сенсорным интерфейсом переключения и уменьшения яркости света]	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Код семейства продуктов	TBS165 K [TBS165]	Температура 850 °C, продолжительность 5 с	
Встроенное управление	ActiLume	Технические характеристики освещения	
Маркировка CE	Да	Количество источников света	4
		Цвет источника света	Нейтральный белый 840

Оптический тип	Глянцевая двойная параболическая оптика, закрытая
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	14 В
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	Алюминий
Оптический материал	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]

Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TBS165 K 4x14W/840 HFD-T C6 ACL PIP SC
Полное название продукта	TBS165 K 4x14W/840 HFD-T C6 ACL PIP SC
Полный код продукта	871829105322400
Код заказа	910925758412
Материал № (12NC)	910925758412
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291053224
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291053224

Чертеж размеров

