




TBS165

TBS165 K 3x14W/840 HFP C6 EL1 PIP SC

TBS165, 3, 14 W, 840 neutrální bílá, HF Performer, Vysoce lesklá optika, dvojité parabolická uzavřená, Nouzové osvětlení, doba 1 hodina, Zasunovací konektor a ochrana proti napínání

Svítilno TBS165 je navrženo tak, aby plnilo potřeby úsporného základního osvětlení. Umožňuje šetřit energii tím, že zastaralé elektromagnetické instalace nahradí technologií Philips TL5. Řada TBS165 využívá inovativní speciální optiku TL5, možnost výběru předřadníků, čidla (detekce přítomnosti, regulace podle denního světla) a nouzové osvětlení. Lze ji využít pro široké spektrum možností celkového osvětlení včetně kanceláří, chodeb, škol a obchodů (supermarkety, obchody pro kutily). Díky kombinaci vysokofrekvenčních předřadníků, čidel a světelných zdrojů MASTER TL5 lze dosahovat značné úspory energie. Zápustné svítidlo s nízkou výškou je vhodné pro stropy s viditelnými nosíky. K pohodlné montáži přispívá i skutečnost, že svítidlo není třeba otevírat, protože jsou v něm světelné zdroje již nainstalovány a připojení lze provést zvenčí.

Údaje o produktu

Obecné informace		Světelné technické	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	Počet světelných zdrojů	3
Patice krytky	G5 [G5]	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Předřadník	HFP [HF Performer]	Typ optiky	Vysoce lesklá optika, dvojité parabolická uzavřená
Kód produktové řady	TBS165 K [TBS165]		
Vestavěné ovládání	-		
Značka CE	Ano		
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Provozní a elektrické	
Značka ENEC	Značka ENEC	Vstupní napětí	220 až 240 V
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
		Spotřeba energie	14 W

TBS165

Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Ocel
Materiál reflektoru	Hliník
Materiál optiky	Hliník
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení	
Objednávací název produktu	TBS165 K 3x14W/840 HFP C6 EL1 PIP SC
Celý název výrobku	TBS165 K 3x14W/840 HFP C6 EL1 PIP SC
Full EOC	871829105329300
Objednávací kód	05329300
Číslo materiálu (12NC)	910925759112
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291053293
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718291053293

Rozměrové výkresy

