

TBS 166 Modul 625

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Stahl
Reflektor-Material	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß

Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar
---	-----------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC
Gesamtbezeichnung des Produkts	TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC
Gesamt-Produktcode	871829105338500
Bestellcode	05338500
Material-Nr. (12NC)	910925760012
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291053385
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718291053385

Abmessungsskizzen

