



# Selenium

## SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60

Selenium LED, MASTER CityWhite CDO-TT, 100 W, Classe de sécurité II, Vasque/cache en polycarbonate, Universel pour diamètre 48 à 60 mm

Selenium, luminaires d'éclairage public de Philips, s'inscrit dans la longue tradition d'appareils d'éclairage à la fois efficaces, fiables et ergonomiques. Grâce à sa ligne sobre, Selenium se prête à de nombreuses applications d'éclairage routier, comme par exemple les autoroutes, voies principales et secondaires, routes de campagne, croisements, giratoires, etc. La conception de Selenium est telle qu'il est très facile de l'installer et d'en assurer la maintenance. Selenium se distingue par ses matériaux de grande qualité qui en font un luminaire résistant à l'épreuve du temps. Avec le système de bi-puissance Chronosense, Selenium permet de faire de réelles économies d'énergie tout en réduisant le niveau d'éclairement lorsque la densité du trafic est faible. Les nuisances lumineuses occupent une place de plus en plus importante dans la vie urbaine contemporaine : il est donc nécessaire de les limiter. Utilisé en position horizontale avec le verre plat, le luminaire Selenium n'émet aucun flux lumineux vers le haut.

### Données du produit


Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Code famille lampe	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]	Marquage ENEC	-
Culot	E40 [E40]	Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	5°
Appareillage	CONV [Classique]	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Cellule photoélectrique	-	Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate
Code famille de produits	BGP340 [Selenium LED]		
Commande intégrée	-		
Marquage CE	Oui		

# Selenium

Type d'optique d'extérieur	T-POT ouvert
<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Tension d'entrée	230 à 240 V
Consommation électrique	100 W
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	Universel pour diamètre 48 à 60 mm
Hauteur totale	268 mm
<b>Approbation et application</b>	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60
Nom de produit complet	SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60
Code EOC	872790063280400
Code de commande	63280400
Code 12NC	910925807712
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900632804
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900632804

## Schéma dimensionnel



### Product

SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60

