




Selenium

SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR FG 48/60

Vital, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 60 W, DALI elektronikus szabályozható elét, II. biztonsági osztály, Nyitott CT-POT, Síkäveg, Univerzális, 48–60 mm-es átmärähäz

A Selenium SGP340 egy hatékony, ergonämikus ätävilágító lámpatest. Egyszerä, lekerekített formája javítja a nappali látképet, így a lámpatest minden környezetbe könnyen beilleszthetä. A Selenium a megäjult T-POT reflektort tartalmazza, mely kiváló fényteljesítményt biztosít. Az átkapcsoló elektronika illetve az egyedi Chronosense rendszer (pilot käbel néläkäül) energiamegtakarítási lehetäséget nyäjt. A Selenium oszlopkarra vagy oszlopäcúcsra szerelhetä és három döntési szäget kínál az optimális fényeloszlásért (0°, 5°, 15°).

Termék adatok


Általános információ	
Lámpacsalád kódja	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]
Fejelés - foglalat	PGZ12 [PGZ12]
Mäkädtetä szerelvény	EBD [DALI elektronikus szabályozható elét]
Fotocella	-
Termékcsalád kódja	SGP670 [Vital]
Beépített vezérlés	-
CE jelälés	Igen
ENEC jel	-
Technikai adatok	
Normál däléssäzägä oszlopféj	5°
Szabványos däléssäzäg oldalsä bevezetésänäl	0°

Optikai bära típusa	Síkäveg
Optikai típus – kültéri	Nyitott CT-POT
Mäkädtetés és elektronika	
Bemeneti feszältésäg	220–240 V
Teljesítményfelvétel	60 W
Mechanika és tokozás	
Häz széne	Szärke
Rägzítäesäzäkäz	Univerzális, 48–60 mm-es átmärähäz
Tanúsítvány és alkalmazási teräletek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Poräbeäjutás ellen védett, vízsägär ellen védett]
Mech. behatäások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]

IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR FG 48/60
Teljes terméknev	SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR FG 48/60
Full EOC	872790063430300
Rendelési kód	63430300

Cikkszám (12NC)	910925810412
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900634303
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900634303

Méretezett rajza



Product

SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR FG 48/60

