



Malaga 2 SGS103

SGS103 SON-TPP70W K II TP SKD 42/60A

Malaga 2, SON-T PIA Plus, 70 W, Klasa bezpieczeństwa II, Otwarty T-POT, Uniwersalne dla średnicy 42 do 60 mm regulowane

Uniwersalna oprawa oświetlenia drogowego o nowoczesnym wyglądzie. Malaga SGS101/102 zapewnia wysoką jakość oświetlenia, zapewniając bezpieczne i komfortowe warunki jazdy samochodem. Jednoczęściowy tłoczony odbłyśnik pomaga osiągać lepsze parametry oświetleniowe. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy oprawy zamontowane są na wysokości odpowiadającej szerokości drogi i maszty są w odległości 3,5 szerokości drogi. Niski koszt konserwacji i eksploatacji. Montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie o średnicy do 60mm, z możliwością płynnej zmiany położenia oprawy.

Dane produktu

Informacje ogólne		Typ klosza	Klosz z poliwęglanu
Kod rodziny lamp	SON-TPP [SON-T PIA Plus]	Typ optyki na zewnątrz	Otwarty T-POT
Podstawa-nasadka	E27 [E27]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]	Zużycie energii	70 W
Fotokomórka	-	Mechanika i korpus	
Rodzina produktów	SGS103 [Malaga 2]	Kolor Korpusu	Szary
Znak CE	Tak	Urządzenie montażowe	Uniwersalne dla średnicy 42 do 60 mm regulowane
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Certyfikaty i zastosowania	
Dane techniczne oświetlenia		Kod stopnia ochrony	IP43/65 [Ochrona przed przewodami, odporne na deszcz/kroploodporne;
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°		
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°		

Malaga 2 SGS103

	zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SGS103 SON-TPP70W K II TP SKD 42/60A
Pełna nazwa produktu	SGS103 SON-TPP70W K II TP SKD 42/60A
Full EOC	871155913345400

Kod zamówienia	13345400
Materiał Nr (12NC)	910925815412
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559133454
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711559133454

Rysunki techniczne

