



TMS028

TMS028 1xTL-D36W HF

TMS028, 1, MASTER TL-D, 36 W, Elektronický, vysokofrekvenčný


TMS028 je funkčné svetidlo osadené 1 alebo 2 TL-D lineárnymi žiarivkami a reflektorom určené pre bežné osvetlenie. Môže byť závesné alebo prisadené. Príslušenstvo tvoria koncové kryty, priame spojky a lamelová mriežka. Nastaviteľná svorkovnica umožňuje pružné prepojenie (prostredníctvom centrálného káblového vstupu alebo cez koncové kryty).

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	TL-D [MASTER TL-D]
Predradník	HF [Elektronický, vysokofrekvenčný]
Prekáblovanie cez priechodku	-
Kód radu produktov	TMS028 [TMS028]
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	1
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	36 W
Zapojenie	-

Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TMS028 1xTL-D36W HF
Úplný názov produktu	TMS028 1xTL-D36W HF
Úplný kód produktu	871829104494900
Objednávkový kód	04494900
Č. materiálu (12NC)	910925850303
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291044949
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718291044949

Rozmerový obrázok



Product

TMS028 1xTL-D36W HF

