



TMS028

TMS028 2xTL-D36W HF

TMS028, 2, MASTER TL-D, 36 W, Elektronisch, hoogfrequent


De TMS028 is een eenvoudige trogarmatuur voor opbouw- of pendelmontage, voor algemene verlichting. Lamellenafscherming, eindkappen en koppelstukken zijn separaat te bestellen. Het verplaatsbare insteekcontactblokje (in 2-lampsversie) zorgt voor montagegemak. Kabelinvoer is mogelijk centraal of via de kopse kanten van de armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	TL-D [MASTER TL-D]
VSA	HF [Elektronisch, hoogfrequent]
Doorvoerbedrading	-
Code productfamilie	TMS028 [TMS028]
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Gegevens lichttechniek	
Aantal lichtbronnen	2
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Energieverbruik	36 W
Aansluiting	-
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Toepassingsomstandigheden	
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TMS028 2xTL-D36W HF
Volledige productnaam	TMS028 2xTL-D36W HF
Full EOC	871829104495600
Bestelcode	04495600
Materiaalnr. (12NC)	910925850403
Lokale code	TMS028 236HF
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291044956
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718291044956

Maatschets



Product
TMS028 2xTL-D36W HF

