



TMS028

TMS028 1xTL-D58W HF

TMS028, 1, MASTER TL-D, 58 W, Elektroniczny wysokich częstotliwości

TMS028 to belka ogólnego zastosowania dla 1 lub 2 świetlówek TL-D, zawierająca optykę do oświetlenia ogólnego. Może być zwieszana lub montowana na powierzchni. W ramach akcesoriów dostępne są raster z lameli, zaślepki oraz złączki do montażu w linii. Możliwość zmiany położenia kostki przyłączeniowej umożliwia elastyczne połączenie (wejście kablowe centralnie lub przez zaślepki na końcach).

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]
Okablowanie przelotowe	-
Rodzina produktów	TMS028 [TMS028]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s

Dane techniczne oświetlenia

Liczba źródeł światła	1
-----------------------	---

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	58 W

Połączenie	-
------------	---

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Warunki dotyczące zastosowań

Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
-------------------------------------	-------------


Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TMS028 1xTL-D58W HF
Pełna nazwa produktu	TMS028 1xTL-D58W HF
Full EOC	871829104496300
Kod zamówienia	04496300
Materiał Nr (12NC)	910925850503
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291044963
Numerator - Packs per outer box	1

TMS028

EAN/UPC – Opakowanie 8718291044963

Rysunki techniczne



Product
TMS028 1xTL-D58W HF

