



CoreLine Trunking

LL120X LED90S/840 1x PSD A 7 WH

CoreLine Trunking, LED module, system flux 9000 lm, Источник питания с интерфейсом DALI, Асимметричное зеркало

Независимо от того, новое ли или отреставрированное сооружение, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новую линейку светодиодов CoreLine Trunking можно использовать для замены общего освещения. Простой процесс выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает легкий переход.

Данные о продукции

Общая информация			
Код лампового семейства	LED90S [LED module, system flux 9000 lm]	Осветительная технология	LED
Сменный источник света	Нет	Маркировка CE	Да
Количество единиц ПРА	1 шт.	Гарантийный период	3 года + 2 года при регистрации
Драйвер в комплекте	Да	Знак пожарной опасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Внутренняя проводка электропитания светильника	Внутренняя проводка, 7-фазная	Сертификат ENEC	Знак ENEC
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Код семейства продуктов	LL120X [CoreLine Trunking]	Соответствие стандарту EU RoHS	Да
		Технические характеристики освещения	
		Светоотдача	9 000 лм
		Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
		Эффективность (номинальная) (ном.)	141 лм/В
		Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
		Ширина светового пучка источника света	120 °

Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Асимметричное зеркало
Тип оптической крышки	-
Светораспределение светильника	60° x 24°
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	4,8 А
Время пуска	2,3 ms
Энергопотребление	64 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Соединительный блок 7-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	12

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +35 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания с интерфейсом DALI
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI
Постоянная светотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	-
Оптический материал	Акрилат
Материал оптической крышки	Акрилат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	3 450 мм
Общая ширина	95 мм
Общая высота	52 мм

Размеры (высота x ширина x глубина)	52 x 95 x 3450 mm
-------------------------------------	-------------------

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-7%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-11%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	1%
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	LL120X LED90S/840 1x PSD A 7 WH
Полное название продукта	LL120X LED90S/840 1x PSD A 7 WH
Полный код продукта	871869632335900
Код заказа	910925863101
Материал № (12NC)	910925863101
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696323359
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696323359

CoreLine Trunking

Чертеж размеров

