




DigiStreet

BGP760 LED20-/830 II DM31 DGR D24 62

DigiStreet Micro, LED Module 2000 lm, 830 meleg fehér, II. biztonsági osztály, Közepes fényeloszlás, 31, Sötétszürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz

Úgy terveztük, hogy sokáig megbízható partnere legyen: a DigiStreet rendszerbe építhető kialakítás nem csak azt teszi lehetővé, hogy élvezze a csatlakoztatott világítási rendszerek minden előnyét a jelenben, hanem felkészíti a várost a jövőbeli innovációk befogadására is! Két aljzata lehetővé teszi, hogy közvetlenül csatlakoztassa a Philips CityTouch rendszerhez, emellett az IoT-technológia jövőbeli innovációi számára is csatlakoztatási felületet kínáljon. A Philips szervizcímének köszönhetően mindegyik lámpatest egyedileg is azonosítható. Az oszlop ajtajának belső felén lévő QR-kód egyszerű leolvasásával azonnal megtekintheti a lámpatest konfigurációját, így a karbantartás és a programozás a lámpatest életkorától függetlenül gyorsabb és könnyebb lesz.

Termék adatok

Általános információ			
Lámpacsalád kódja	LED20 [LED Module 2000 lm]	Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.	
Cserélhető fényforrás	Nem	Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Előtét egységek száma	1 egység	Termékcsalád kódja	BGP760 [DigiStreet Micro]
Működtető szerelvény	EB [Elektronika]	Lighting Technology	LED
Előtét mellékelve	Igen	Értéklétra	Jellemzők
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között.	CE jelölés	Igen
		Jótállási idő	5 év
		Gyűlékonysági jelzés	-
		ENEC jel	ENEC-jel
		Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Fényáram	1 820 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésénél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	110 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Optikai búra típusa	Síküveg
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	-
Optikai típus – kültéri	Közepes fényeloszlás, 31
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	- W
Átlagos CLO-teljesítményfelvétel	- W
Végso állandó fénykibocsátási (CLO) teljesítményfelvétel	- W
Induló áramlökés	15 A
Indulási idő	0,36 ms
Teljesítményfelvétel	16,6 W
Teljesítménytényező (tört)	0.98
Csatlakoztatás	3 pólusú csavaros csatlakozóblokk
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	20
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 – +50 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Vezérlőinterfész	-
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Akrilát
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Sötétszürke
Rögzítőeszköz	Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó

Teljes hossz	695 mm
Teljes szélesség	236 mm
Teljes magasság	103 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,0578 m²
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	103 x 236 x 695 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09 [10 J-ig]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 8 kV közös üzemmódban
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Fotobiológiai kockázat	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.43, 0.40) SDCM <5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia	+/-2
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Fényáram-megmaradás 100 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L95
Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BGP760 LED20-/830 II DM31 DGR D24 62
Teljes terméknév	BGP760 LED20-/830 II DM31 DGR D24 62
Full EOC	871869637684300
Rendelési kód	37684300
Cikkszám (12NC)	910925863559
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696376843
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696376843

Méretezett rajza

