



CoreLine Industriarmatur

LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT

CoreLine Trunking, 6, LED module, system flux 16000 lm,
Strömförsörjningsenhet (på/av), Bredstrålande ljusfördelning, Vit

Oavsett om de renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög ljus kvalitet och sänker energi- och underhållskostnaderna. Nya LED-serien CoreLine Trunking kan användas i stället för funktionella armaturer i allmänbelysning. Lösningen är enkel att installera och underhålla - för ett enkelt och smidigt byte.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED160S [LED module, system flux 16000 lm]	Garantitid	3 år + 2 år vid registrering
Utbytbar ljuskälla	Nej	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Antal driftdonsenheter	2 enheter	ENEC-märkning	ENEC-märkning
Driftdon ingår	Ja	Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktfamiljskod	LL120X [CoreLine Trunking]	Ljusteknik	
Lighting Technology	LED	Ljusflöde	16 000 lm
CE-märkning	Ja	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	148 lm/W
		Färgåtergivningindex	≥80
		Antal ljuskällor	6
		Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
		Ljuskällans färg	840 neutralvit
		Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
		Typ av optisk kåpa	-
		Armaturens ljusstrålefördelning	100° x 94°

CoreLine Industriarmatur

Enhetlig bländmärkning	Not applicable
------------------------	----------------

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	– W
Average CLO power consumption	– W
Ingående ström	19 A
Ingåendetid	0,28 ms
Effektförbrukning	108 W
Effektfaktor (fraktion)	0.97
Anslutning	5-polig anslutningsenhet
Kabel	–
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	–20 till +35 °C
----------------------	-----------------


Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	–
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	–
Material i optiken – LOV	Akrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Akrylat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostad
Total längd	3 450 mm
Total bredd	95 mm
Total höjd	52 mm

Måttskiss



Mått (höjd × bredd × djup)	52 x 95 x 3450 mm
----------------------------	-------------------

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-2%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT
Fullständigt produktnamn	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT
Full EOC	871869638084000
Beställningsnummer	38084000
Materialnummer (12NC)	910925863963
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696380840
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696380840

