



CoreLine Trunking

LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH

CoreLine Trunking, 3, LED Module, system flux 8000 lm, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Bred stråle, Ledningsføring, 5-faset, Hvid

Uanset om det drejer sig om nye faciliteter eller renovering af eksisterende rum, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. Den nye CoreLine Trunking-serie af LED-produkter kan bruges til at erstatte almen belysning. Udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændigt problemfri proces.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]	CE-mærke	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	3 år + 2 år ved tilmelding
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Driver inkluderet	Ja	ENEC-mærke	ENEC-mærke
Ledningsgennemføring	Ledningsføring, 5-faset	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Produktseriekode	LL121X [CoreLine Trunking]	Lysteknisk	
Lighting Technology	LED	Lysstrøm	8.000 lm
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	148 lm/W
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Antal lyskilder	3
		Lyskildens spredningsvinkel	120 °
		Lyskildefarve	840 Neutral hvid
		Optiktype	Bred stråle

CoreLine Trunking

Optikafskærmningstype	-
Lampens lysstrålespedning	100° x 94°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	19 A
Starttid	0,28 ms
Strømforbrug	54 W
Effektfaktor (brøk)	0.97
Tilslutning	Forbindelsesenhed, 5 polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +35 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Akrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Akrylat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Matteret
Samlet længde	1.730 mm
Samlet bredde	95 mm

Samlet højde	52 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	52 x 95 x 1730 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-1%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreproduktnavn	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH
Det fulde produktnavn	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH
Full EOC	871869638094900
Ordrekode	38094900
Materialenr. (12NC)	910925863973
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Eske	8718696380949
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696380949

Målskitse



