



# Maxos fusion

## LL500Z BC L2300 WH

Maxos fusion Acc., Biel

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                     |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Kolor akcesorium                      | Biel                       |
| Rodzina produktów                     | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |
| Tier                                  | Specyfikacja               |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                            |
| Napięcie wejściowe                    | - V                        |
| Częstotliwość linii                   | - Hz                       |

| Mechanika i korpus                         |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Całkowita długość                          | 2 275 mm            |
| Całkowita szerokość                        | 60 mm               |
| Całkowita wysokość                         | 8,5 mm              |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 9 x 60 x 2275 mm    |
| Materiał                                   | poliwęglan          |
| Certyfikaty i zastosowania                 |                     |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami        | IK00 [Brak ochrony] |

Maxos fusion

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Klasa ochrony IEC            | -                  |
| Dane techniczne produktu     |                    |
| Nazwa produktu na zamówieniu | LL500Z BC L2300 WH |
| Pełna nazwa produktu         | LL500Z BC L2300 WH |
| Full EOC                     | 871869638354400    |
| Kod zamówienia               | 38354400           |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Materiał Nr (12NC)              | 910925864236  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8718696383544 |
| Numerator - Packs per outer box | 1             |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8718696383544 |

Rysunki techniczne

