



# Maxos Fusion

## LL500Z SW2 L5000

Maxos fusion Acc., Acciaio

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali           |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Colore accessori                | Acciaio                    |
| Codice famiglia prodotto        | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |
| Tier                            | Specifiche tecniche        |
| Funzionamento e parte elettrica |                            |
| Tensione in ingresso            | - V                        |
| Frequenza di linea              | - Hz                       |
| Meccanica e corpo               |                            |
| Lunghezza complessiva           | 180 mm                     |
| Larghezza complessiva           | 120 mm                     |

| Altezza complessiva                           | 15 mm                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 15 x 120 x 180 mm         |
| Materiale                                     | Acciaio                   |
| Approvazione e applicazione                   |                           |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK00 [Nessuna protezione] |
| Classe di protezione IEC:                     | -                         |
| Dati del prodotto                             |                           |
| Nome prodotto ordine                          | LL500Z SW2 L5000          |
| Nome completo prodotto                        | LL500Z SW2 L5000          |
| Full EOC                                      | 871869637478899           |

Maxos Fusion

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Descrizione codice locale                | 37478899     |
| Codice d'ordine                          | 37478899     |
| Codice materiale (12NC)                  | 910925864254 |
| Codice locale                            | 37478899     |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1            |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696374788 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 30            |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696383728 |

Disegno tecnico

