



Maxos fusion

LL512T 7 WH

Maxos fusion Rail, Λευκό

Το Maxos fusion είναι ένα εύκολα προσαρμοζόμενο σύστημα σωληνωτών λαμπτήρων LED που προσφέρει φωτισμό άριστης ποιότητας, ενώ εξοικονομεί το μισό και πλέον ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με τους λαμπτήρες φθορισμού. Για εφαρμογές καταστημάτων, μπορεί να ενσωματωθεί στη ράγα γραμμικών πινάκων, μη γραμμικών μονάδων και μιας σειράς σποτ, που θα επιτρέψουν την ανάδειξη των εμπορευμάτων. Για βιομηχανικές εφαρμογές, βασικός στόχος είναι η μείωση του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, μέσω της χρήσης λιγότερων γραμμικών πινάκων. Χάρη στην ηλεκτρολογική διαμόρφωση με δυναμικότητα έως και 13 καλωδίων, την ελευθερία τοποθέτησης των φωτιστικών όπως απαιτείται, καθώς και την ενσωμάτωση άλλων υπηρεσιών ή υλικού τρίτου μέρους, το σύστημα σας επιτρέπει να μειώσετε τον συνωστισμό στην οροφή. Μπορεί, επίσης, να διαμορφωθεί εύκολα εκ νέου, ώστε να εξυπηρετήσει μελλοντικές αλλαγές στη διάταξη του χώρου. Η υποδομή διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης αισθητήρων για συλλογή δεδομένων, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αναλυτικές πληροφορίες για την υποστήριξη της επιχείρησής σας.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι
Χρώμα εξαπτήματος	Λευκό
Κωδικός ονομασίας σειράς	LL512T [Maxos fusion Rail]
Βαθμίδα	Προδιαγραφές
Σήμανση CE	Σήμανση CE
Περίοδος εγγύησης	5 έτη
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Σύνδεση	Εσωτερικό βύσμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-10 έως +35 °C

Maxos fusion

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Fixation material	Ανοξείδωτο ατσάλι
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Συνολικό μήκος	1.138 mm
Συνολικό πλάτος	62 mm
Συνολικό ύψος	42 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	42 x 62 x 1138 mm
Υλικό	Χάλυβας

Έγκριση και Εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	LL512T 7 WH
Πλήρες όνομα προϊόντος	LL512T 7 WH
Full EOC	871869639736799
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LL512T7WH
Κωδικός παραγωγέας	39736799
Αρ. υλικού (12NC)	910925864257
Τοπικός κωδικός	LL512T7WH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696397367
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696383759

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

