



Maxos Fusion

LL523T 13 WH

Maxos fusion Rail, Bianco

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	No
Colore accessori	Bianco
Codice famiglia prodotto	LL523T [Maxos fusion Rail]
Tier	Specifiche tecniche
Marchio CE	Marchio CE
Periodo di garanzia	5 anni
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s

Conformità a RoHS EU	Si
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Connessione	Connettore angolare interno
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -10 a +35 °C
Meccanica e corpo	
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile

Maxos Fusion

Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	2.276 mm
Larghezza complessiva	62 mm
Altezza complessiva	42 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	42 x 62 x 2276 mm
Materiale	Acciaio

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LL523T 13 WH
----------------------	--------------

Nome completo prodotto	LL523T 13 WH
Full EOC	871869639739899
Descrizione codice locale	39739899
Codice d'ordine	39739899
Codice materiale (12NC)	910925864260
Codice locale	39739899
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696397398
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696383780

Disegno tecnico

