



# Maxos fusion

## LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK

Maxos fusion Panel, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Breitstrahlend, Schwarz

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Produktfamiliencode     |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Lichtquelle austauschbar | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beleuchtungstechnologie | LED                                              |
| Anzahl Vorschaltgeräte   | Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Value Ladder            | Best                                             |
| Betriebsgerät inklusive  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CE-Zeichen              | Ja                                               |
| Hinweise                 | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018“: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10. | Garantiedauer           | 5 Jahre                                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entflammbarkeitszeichen | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENEC-Zeichen            | ENEC-Zeichen                                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Glühfadentest           | Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EU RoHS-konform         | Ja                                               |

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lichttechnische Daten</b>                 |                                 |
| Lichtstrom                                   | 5.000 lm                        |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)              | 4000 K                          |
| Nennlichtausbeute (nom.)                     | 138 lm/W                        |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                    | >80                             |
| Flackerwert (PstLM)                          | 1                               |
| Stroboskopeffektwert (SVM)                   | 0,4                             |
| Abstrahlungswinkel der Lichtquelle           | 120 Grad                        |
| Farbe der Lichtquelle                        | 840 Neutralweiß                 |
| Optik                                        | Breitstrahlend                  |
| Abstrahlungswinkel Leuchte                   | 85° x 85°                       |
| CEN-Wert (Unified Glare Rating)              | 22                              |
| <b>Betrieb und Elektrik</b>                  |                                 |
| Eingangsspannung                             | 220-240 V                       |
| Netzfrequenz                                 | 50 to 60 Hz                     |
| Einschaltstrom                               | 21 A                            |
| Einschaltzeit                                | 0,28 ms                         |
| Energieverbrauch                             | 36 W                            |
| Leistungsfaktor (Bruchteil)                  | 0.97                            |
| Elektrischer Anschluss                       | 7-poliger Anschlussblock        |
| Kabel                                        | -                               |
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 24                              |
| <b>Temperatur</b>                            |                                 |
| Umgebungstemperaturbereich                   | -20 bis +35 °C                  |
| <b>Lichtregelung und Dimmen</b>              |                                 |
| Dimmbar                                      | Ja                              |
| Betriebsgerät                                | Netzteil mit DALI-Schnittstelle |
| Steuerungsschnittstelle                      | DALI-regelbar                   |
| Konstanter Lichtstrom                        | Nein                            |
| <b>Mechanik und Gehäuse</b>                  |                                 |
| Gehäusematerial                              | Stahl                           |
| Reflektor-Material                           | -                               |
| Optisches Material                           | Polykarbonat                    |
| Material optische Abdeckung                  | Polykarbonat                    |
| Befestigungsmaterial                         | Stahl                           |
| Gehäusefarbe                                 | Schwarz                         |
| Veredelung optische Abdeckung                | Texturiert                      |
| Gesamte Länge                                | 1.138 mm                        |

|                                                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamte Breite                                                                | 62 mm                         |
| Gesamte Höhe                                                                  | 14 mm                         |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)                                           | 14 x 62 x 1138 mm             |
| <b>Genehmigung und Anwendung</b>                                              |                               |
| Schutzart (IP)                                                                | IP20 [Fernhalten von Fingern] |
| Schlagfestigkeit (IK)                                                         | IK02 [0,2 J Standard]         |
| Nachhaltigkeitsbewertung                                                      | Lighting for circularity      |
| IEC-Schutzklasse                                                              | Schutzklasse I                |
| <b>Initialkennwerte (IEC-konform)</b>                                         |                               |
| Lichtstromtoleranz                                                            | +/-7%                         |
| Anfängliche Farbsättigung                                                     | (0.34. 0.35) SDCM <3          |
| Toleranz Leistungsaufnahme                                                    | +/-11%                        |
| <b>Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)</b>                                    |                               |
| Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.  | 5 %                           |
| Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10 %                          |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.           | L95                           |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.          | L85                           |
| <b>Anwendungsbedingungen</b>                                                  |                               |
| Bemessungs-Umgebungstemperatur                                                | 25 °C                         |
| Maximaler Dimmlevel                                                           | 1%                            |
| Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten                                     | Nicht anwendbar               |
| <b>Produktdaten</b>                                                           |                               |
| Bestell-Produktname                                                           | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK |
| Gesamtbezeichnung des Produkts                                                | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK |
| Gesamt-Produktcode                                                            | 871869638472500               |
| Bestellcode                                                                   | 38472500                      |
| Material-Nr. (12NC)                                                           | 910925864355                  |
| Anzahl pro Verpackung                                                         | 1                             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste                                                       | 8718696384725                 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton                                               | 1                             |
| EAN Umverpackung                                                              | 8718696384725                 |

## Maxos fusion

### Abmessungsskizzen

