



Maxos fusion

LL623T 9 WH

Maxos fusion Rail, Blanco

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Datos del producto

Información general		Test del hilo incandescente	
Fuente de luz sustituible	No	Conforme con EU RoHS	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Driver incluido	No		Sí
Ángulo	-	Operativos y eléctricos	
Color de accesorio	Blanco	Tensión de entrada	220 a 230 V
Código de gama de producto	LL623T [Maxos fusion Rail]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Escalera de valor	Avanzada	Conexión	Conector interno
Marca CE	Marca CE	Temperatura	
Período de garantía	5 años	Rango de temperatura ambiente	-10 °C a +35 °C
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables		
Certificado ENEC	Certificado ENEC		

Maxos fusion

Mecánicos y de carcasa	
Fixation material	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Blanco
Longitud global	2.276 mm
Anchura global	62 mm
Altura global	42 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	42 x 62 x 2276 mm
Material	Acero
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP54 [Protección frente a la acumulación de polvo, a prueba de pintura en spray]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]

Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	LL623T 9 WH
Nombre completo del producto	LL623T 9 WH
Full EOC	871869943456499
Código de pedido	43456499
Código 12NC	910925864657
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699434564
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696986790

Plano de dimensiones

