



# Maxos fusion

## LL623T 9 WH

### Maxos fusion Rail, Wit

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

### Product gegevens

| Algemene informatie   |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Lichtbron vervangbaar | Nee                        |
| Driver/VSA inbegrepen | Nee                        |
| Hoek                  | -                          |
| Accessoirekleur       | Wit                        |
| Code productfamilie   | LL623T [Maxos fusion Rail] |
| Waardeschaal          | Best                       |
| CE-markering          | CE-markering               |
| Garantieperiode       | 5 jaar                     |

| Brandbaarheidsmarkering           | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| ENEC-markering                    | ENEC-markering                                 |
| Gloeidraadtest                    | Temperatuur 850 °C, duur 30 s                  |
| Conform EU RoHS-richtlijn         | Ja                                             |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens |                                                |
| Ingangsspanning                   | 220 tot 230 V                                  |
| Ingangsfrequentie                 | 50 to 60 Hz                                    |

## Maxos fusion

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aansluiting                                  | Interne connector                                         |
| <b>Operationele temperatuur</b>              |                                                           |
| Omgevingstemperatuurbereik                   | -10 tot +35 °C                                            |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                                           |
| Fixation material                            | Roestvast staal                                           |
| Kleur behuizing                              | Wit                                                       |
| Totale lengte                                | 2.276 mm                                                  |
| Totale breedte                               | 62 mm                                                     |
| Totale hoogte                                | 42 mm                                                     |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)       | 42 x 62 x 2276 mm                                         |
| Materiaal                                    | Staal                                                     |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                                                           |
| Beschermingsklasse                           | IP 54 [Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht] |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| IK-classificatie                 | IK02 [0,2 J standaard] |
| Beschermingsklasse IEC           | Veiligheidsklasse I    |
| <b>Productgegevens</b>           |                        |
| Productnaam voor bestelling      | LL623T 9 WH            |
| Volledige productnaam            | LL623T 9 WH            |
| Full EOC                         | 871869943456499        |
| Bestelcode                       | 43456499               |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910925864657           |
| Lokale code                      | LL623T9WH              |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                      |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718699434564          |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                     |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696986790          |

## Maatschets

