



# CoreLine Recessed

## RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC

CoreLine Recessed, 28.5 W, 600x600 mm, 2700 lm, 3000 K

CoreLine indbygget lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. CoreLine indbygget er af høj kvalitet og designet til at erstatte eksisterende indbyggede armaturer med T8- eller T5-teknologi. Denne serie giver en ny innovativ mulighed for at vælge forskelligt lysudbytte i et enkelt armatur kaldet MultiLumen. Øjeblikkelig energibesparelse og længere levetid gør dette til en miljøvenlig og økonomisk løsning. Vores indbyggede armaturer er nemme at installere med et hurtigstik. I dette sortiment fås også Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation, som er fuldt kompatible med Interact gateways, sensorer og software.

### Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis.
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

### Produkt data

Generelle oplysninger		
Udskiftelig lyskilde	Nej	værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	<b>Produktseriekode</b> RC134B [Coreline Recessed]
Driver inkluderet	Ja	<b>Lighting Technology</b> LED
<b>Bemærkninger</b>	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer	<b>Plan</b> ydelse
		<b>CE-mærke</b> Ja
		<b>Garantiperiode</b> 5 år
		<b>Mærke for brændbarhed</b> Til montering på normalt antændelige overflader
		<b>ENEC-mærke</b> ENEC-mærke

## CoreLine Recessed

Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

### Lysteknik

Lysstrøm	2.700 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	95 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Bred stråle
Lampens lysstrålespedning	93°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	22

### Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	14 A
Starttid	0,25 ms
Strømforbrug	28,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækafastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	33

### Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid

Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret
Samlet længde	597 mm
Samlet bredde	597 mm
Samlet højde	41 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	41 x 597 x 597 mm

### Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44 [Beskyttet med wire, stænkssikker]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-8%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L75

### Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

### Produktdata

Ordreproduktnavn	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC
Det fulde produktnavn	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC
Full EOC	871869934795600
Ordrekode	34795600
Materiale nr. (12NC)	910925864753
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699347956
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699347956

## CoreLine Recessed

### Målskitse

