



UniStreet

BGP243 LED60-4S/740 I DM50 D9 48/60A

UniStreet Medium, LED module 6000 lm, 740 nötr beyaz, Güvenlik sınıfı I, Dağılım, orta 50, Düz cam, 48-60 mm çap için yan giriş

Yüksek verimli LED tabanlı UniStreet aydınlatma armatürü geleneksel sokak aydınlatmasına göre önemli maliyet tasarrufları sunarak kısa bir süre içinde tam yatırım geri dönüşü sağlar. Bir dizi lümen paketi seçeneği olan UniStreet, konvansiyonel ışık kaynakları ve aydınlatma armatürlerinin bire bir değişimine olanak tanır. Kompakt, ince aydınlatma armatürü kaliteli dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ve bir LED çözümü olarak az bakım gerektirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Lamba ailesi kodu	LED60 [LED module 6000 lm]	CE işareti	Evet
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet	Garanti süresi	5 yıl
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Tertibat dahildir	Evet	ENEC işareti	ENEC işareti
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.	EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED	Işık Teknik Ayrıntıları	
Ürün ailesi kodu	BGP243 [UniStreet Medium]	Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
		Işık Akısı	5.280 lm
		Standart eğim açısı üstten montaj	0°
		Standart devirme açısı yandan giriş	0°
		İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	147 lm/W
		Renk oluşturma dizini (CRI)	70
		Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz

Optik kapak tipi	Düz cam
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	53° x 71°
Optik sistem türü dış mekan	Dağılım, orta 50

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	230 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	46 A
Ani akım süresi	0,25 ms
Güç Tüketimi	36 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	Bağlantı ünitesi, 5 kutuplu
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	11

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DALI arabirimli güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	DALI
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Alüminyum
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	48-60 mm çap için yan giriş
Optik kapak şekli	Bombeli
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	580 mm
Genel genişlik	353 mm
Genel yükseklik	98 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,42 m²
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	98 x 353 x 580 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Philips standart aşırı gerilim koruma seviyesi
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-7%
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeks Toleransı	+/-2

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	10 %
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım	L95

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	%0 (dijital)

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BGP243 LED60-4S/740 I DM50 D9 48/60A
Tam ürün adı	BGP243 LED60-4S/740 I DM50 D9 48/60A
Tam ürün kodu	871869698836700
Sipariş kodu	98836700
Malzeme No. (12NC)	910925864886
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696988367
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718696988367

Boyutlu çizim

