



Maxos Fusion

LL500Z MOD-FR WH

Maxos fusion Acc., Bianco

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Angolo | 0° |
| Colore accessori | Bianco |
| Codice famiglia prodotto | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |
| Tier | Specifiche tecniche |
| Funzionamento e parte elettrica | |
| Tensione in ingresso | Da 220 a 240 V |
| Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |
| Meccanica e corpo | |
| Lunghezza complessiva | 220,9 mm |

| Larghezza complessiva | 62,2 mm |
|---|--|
| Altezza complessiva | 59,1 mm |
| Diametro complessivo | 0 mm |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 59 x 62 x 221 mm |
| Materiale | Policarbonato |
| Approvazione e applicazione | |
| e una gestione termica | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard] |

Maxos Fusion

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Classe di protezione IEC: | Classe di isolamento I |
| Dati del prodotto | |
| Nome prodotto ordine | LL500Z MOD-FR WH |
| Nome completo prodotto | LL500Z MOD-FR WH |
| Full EOC | 871869699838000 |
| Descrizione codice locale | 99838000 |
| Codice d'ordine | 99838000 |
| Codice materiale (12NC) | 910925865361 |

| | |
|---|---------------|
| Codice locale | 99838000 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8718696998380 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1 |
| EAN/UPC - Case | 8718696998380 |

Disegno tecnico

