

CoreLine Trunking Gen2

Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	25,1 A
Starttid	0,214 ms
Strømforbrug	34 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilslutning	Tilslutningsenhed, 7-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	21

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +35 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømhed/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Kontrolgrænseflade	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid RAL9016
Optikafskærmning/objektivfinish	Matteret
Samlet længde	1.130 mm
Samlet bredde	80 mm
Samlet højde	50 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	50 x 80 x 1130 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
------------------------	--------------------

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	0,1 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L85
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L75


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)

Produktdata

Ordreproduktnavn	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5
Det fulde produktnavn	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5
Full EOC	871951410772400
Ordrekode	10772400
Materialenr. (12NC)	910925867515
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514107724
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8719514107724

Målskitse



CoreLine Trunking Gen2

