



CoreLine Trunking Gen2

LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3

Coreline Trunking Gen2, 102 W, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Bred stråle, 84° x 84°

CoreLine Trunking Gen2 er et lyslinjesystem, der er designet med enkelhed for øje. De fås i forskellige længder, lysstrømpakker og stråleformer for at kunne passe til ethvert projekt og enhver anvendelse. CoreLine Trunking Gen2 er nemt at bruge og integrere med spots og sensorer, og det leverer ensartet belysning i høj kvalitet med ekstra beskyttelse mod indtrængen af vand. Det innovative system er også nemt at samle og montere, så eftermontering og renovering kan gennemføres hurtigt.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lysteknisk	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lysstrøm	16.000 lm
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Driver inkluderet	Ja	Lyseffekt (nominel) (nom.)	157 lm/W
Produktseriekode	LL234X [Coreline Trunking Gen2]	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lighting Technology	LED	Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Plan	Værdi	Lyskildefarve	840 Neutral hvid
CE-mærke	Ja	Optiktype	Bred stråle
Garantiperiode	5 år	Lampens lysstrålespedning	84° x 84°
Mærke for brændbarhed	-	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	22
ENEC-mærke	ENEC plus-mærke	Drift og el	
Glødetrædstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	Indgangsspænding	220 til 240 V
EU RoHS-godkendt	Ja	Linjefrekvens	50 to 60 Hz

CoreLine Trunking Gen2

Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	22,5 A
Starttid	0,300 ms
Strømforbrug	102 W
Effektfaktor (brøk)	0,95
Tilslutning	Tilslutningsenhed, 5-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	12

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +35 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid RAL9016
Optikafskærmning/objektivfinish	Matteret
Samlet længde	3.400 mm
Samlet bredde	80 mm
Samlet højde	50 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	50 x 80 x 3400 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
------------------------	--------------------

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0,38, 0,38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	0,1 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L85
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L75


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreprodukt navn	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3
Det fulde produkt navn	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3
Full EOC	871951410955100
Ordrekode	10955100
Materialenr. (12NC)	910925867699
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514109551
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8719514109551

Målskitse



CoreLine Trunking Gen2

