



Pacific LED Gen5 Value

WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200

Pacific LED gen5 Value, 840 Neutral hvid,
Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Bred stråle,
Push-in-stik, 5-polet

Pacific LED Gen5 Value er et innovativt og brancheførende vandtæt LED-armatur, der får ros for sin optimale ydeevne. Det lever op til de høje krav for nutidens krævende industrier. Det er et meget robust, kompakt og pålideligt armatur med en fremragende lyskvalitet. Med en høj grad af mekanisk (IK08), vand- og støvbeskyttelse (IP66), kombineret med dokumenteret kemisk resistens, er Pacific LED Gen5 Value skabt til at modstå de barske forhold i bilindustrien, fødevareindustrien og den tunge industri. Men denne vandtætte belysning fungerer også godt i parkeringshuse og varehuse. Fås med en bred vifte af optikker og lysudbytte. Pacific LED Gen5 Value armaturer giver en fremragende og ensartet lyskvalitet fri for artefakter. Dette giver større fleksibilitet i planlægningen af belysningsplaner. De er også designet ud fra et cirkulært tankesæt, hvilket betyder, at disse servicebare armaturer kan opgraderes, så deres samlede levetid forlænges. Disse armaturer skiller sig ud på grund af deres hurtige og nemme installation, der skyldes intelligent ledningsføring og forskellige tilslutnings- og monteringsmuligheder. Men de skiller sig også ud med hensyn til energieffektivitet og nemme vedligeholdelse samt minimale afbrydelser, selv ved brug til krævende opgaver. Oplev Pacific LED Gen5 værdi. Robuste armaturer med optimal ydelse for en vandtæt belysning.

Advarsler og sikkerhed

- UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-kapslingsklassen
- Installer ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys

Produkt data

Pacific LED Gen5 Value

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Produktseriekode	WT475C [Pacific LED gen5 Value]
Lighting Technology	LED
Plan	Specifikation
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
ENEC-mærke	ENEC plus-mærke
Glødetrædstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Lysstrøm	7.200 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	131 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Bred stråle
Lampens lysstrålespedning	93° x 93°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	22

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	25,1 A
Starttid	0,214 ms
Strømforbrug	55 W
Effektfaktor (brøk)	0.99
Tilslutning	Push-in-stik, 5-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	21

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-25 til +45 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat

Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	1.278 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet højde	68 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	68 x 96 x 1278 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktaet]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Bæredygtighedsklassificering	Lighting for circularity
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospecifikation	0 m

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	+/-7%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-11%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata	
Ordreproduktnavn	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200
Det fulde produktnavn	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200
Full EOC	871951462340800
Ordrekode	910925868275
Materiالنر. (12NC)	910925868275
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514623408
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8719514623408

Pacific LED Gen5 Value

Målskitse

