



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750, Accessory, Biel

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptery, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Dane produktu

Informacje ogólne		Materiał Nr (12NC)	
Kolor akcesorium	Biel	Numerator - Quantity Per Pack	1
Dane techniczne produktu		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559149875
Nazwa produktu na zamówieniu	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)	Numerator - Packs per outer box	10
Pełna nazwa produktu	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)	EAN/UPC – Opakowanie	8711559149936
Full EOC	871155914987599		
Kod zamówienia	14987599		

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Rysunki techniczne

