



3-fasskena RCS750, kvadratisk

RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)

3-fasskena RCS750, kvadratisk, Normal, Svart, Verktgsskyddad

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montageillbehör.

Produktdata

Allmän information		Fullständigt produktnamn	
Tillbehörsfärg	Svart	Full EOC	871155979853000
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Beställningsnummer	79853000
Mekanik och armaturhus		Materialnummer (12NC)	910930013418
Total längd	3 000 mm	SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Användning och godkännande		EAN/UPC – Produkt/fodral	8711559798530
Kod för kapslingsklass	IP30 [Verktgsskyddad]	Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	EAN/UPC – Hölje	8711559798530
Produktdata			
Beställningsproduktnamn	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)		

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss

