



TCW060

ZCW060 TL-D LOC-SS (10PCS)

MASTER TL-D

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	150 mm
Całkowita szerokość	150 mm
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ZCW060 TL-D LOC-SS (10PCS)
Pełna nazwa produktu	ZCW060 TL-D LOC-SS (10PCS)

Full EOC	871794388776799
Kod zamówienia	88776799
Materiał Nr (12NC)	910930025518
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8717943887767
Numerator - Packs per outer box	120
EAN/UPC – Opakowanie	8717943887774