



Mini 300 LED gen2

BVS400 ECO142-3S/740 I A WH

Mini300 LED gen2 - LED EconomyLine 14200 lm - Asymmetrical

Çalıştırma giderleri baskı oluşturan şirketler enerji tasarrufu yapmanın yollarını aramaktadır. Mini 300 LED gen2 aydınlatma armatürlerimiz gibi LED ürünleri mükemmel bir çözümdür. Benzin istasyonlarındaki üstü saçaklı alanlar ve alçak tavanlı uygulamalar için tasarlanmış bu son derece verimli ve geriye dönük olarak uyumlu armatürler sıra dışı ışık kalitesi, etkili ısı yönetimi ve çok uzun bir kullanım ömrü sunar. Daha az bakım, yenileme ve enerji maliyeti, daha kısa geri ödeme süresi demektir ve Mini 300 LED gen2, bir işletmenin çevreci ürünleri tercih ederek nasıl tasarruf sağlayacağına mükemmel bir örnektir. Bir araya getirilmiş bir hareket algılayıcı ve gün ışığı sensörü, enerji tasarrufunu daha da üst düzeye taşır. Mini 300 LED gen2 uygulamamız, kullanıcılara diğer armatürlerde mümkün olmayan şekillerde kontrol olanağı sunar – örneğin, Bluetooth yoluyla bir dizüstü bilgisayardan veya akıllı telefondan durumu okuyarak aydınlatmayı zeminden yönetme.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Yerleşik kontrol	No [-]
Işık kaynağı sayısı	56 [56 pcs]	Işık regülasyonu	-
Lamba ailesi kodu	ECO142 [LED EconomyLine 14200 lm]	Ana bağımlı birim	No [-]
Lamba modeli	3S [3rd generation, screw fixation]	Bağlantı	3 direkli vidalı bağlantı bloğu
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz	Kablo	Cable 450 mm with connector 3-pole
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Standart RAL rengi	Pure white
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSR [Power supply unit regulating]	Kaplama	-
Sürücü dahildir	Evet	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn
Optik kapak/lens türü	FG [Flat glass]	Alev alma işareti	NO [-]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	140° x 70°	CE işareti	CE mark

Mini 300 LED gen2

ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Tavana montaj aksesuarları	No [-]
Askılı model aksesuarları	No [-]
Optic type outdoor	Asymmetrical
Fotosel	No [-]
Şebeke besleme kablosu rakoru	1PG12 [Cable gland 1x PG 12 mm]
Sabit ışık çıkışı	No
Yedek parça mevcut	Yes
MCB'deki ürün sayısı	8
RoHS işareti	-
WEEE işareti	-
LED engine type	LED
Product Family Code	BVS400 [Mini300 LED gen2]

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Dağılımı	A [Asymmetric]
Yukarı doğru ışık çıkışı oranı	0
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	53 A
Ani akım süresi	0,3 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Acrylate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Steel
Montaj cihazı	No [-]
Optik kapak/lens şekli	Convex lens
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf

Toplam uzunluk	440 mm
Toplam genişlik	374 mm
Toplam yükseklik	96 mm
Effective projected area	0 m²
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Philips standard surge protection level kV

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	14900 lm
Işık akısı toleransı	+/-7%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	125 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renkssel Geriverim İndeksi	≥70
Başlangıç Renk Türü	(0.380, 0.380) SDCM <5
Başlangıç girişi gücü	119 W
Güç tüketimi toleransı	+/-11%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Yararlı ömür L80B10	70000 h
---------------------	---------

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-30 to +40 °C
-------------------------	---------------

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829187814800
Sipariş ürün adı	BVS400 ECO142-3S/740 I A WH
EAN/UPC - Ürün	8718291878148
Sipariş kodu	87814800
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910930205338
Net Ağırlık (Parça Başı)	8,960 kg

Mini 300 LED gen2

Boyutlu çizim



MINI 300 LED gen2 BBP/BCS/BVS400

