



Mini 300 LED gen2

BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH D9 SNS CFR

Mini300 LED gen2 - LED EconomyLine 12100 lm - Petrol
rotational symmetric wide - Slave unit without sensor

Çalıştırma giderleri baskı oluşturan şirketler enerji tasarrufu yapmanın yollarını aramaktadır. Mini 300 LED gen2 aydınlatma armatürlerimiz gibi LED ürünleri mükemmel bir çözümdür. Benzin istasyonlarındaki üstü saçaklı alanlar ve alçak tavanlı uygulamalar için tasarlanmış bu son derece verimli ve geriye dönük olarak uyumlu armatürler sıra dışı ışık kalitesi, etkili ısı yönetimi ve çok uzun bir kullanım ömrü sunar. Daha az bakım, yenileme ve enerji maliyeti, daha kısa geri ödeme süresi demektir ve Mini 300 LED gen2, bir işletmenin çevreci ürünleri tercih ederek nasıl tasarruf sağlayacağına mükemmel bir örnektir. Bir araya getirilmiş bir hareket algılayıcı ve gün ışığı sensörü, enerji tasarrufunu daha da üst düzeye taşır. Mini 300 LED gen2 uygulamamız, kullanıcılara diğer armatürlerde mümkün olmayan şekillerde kontrol olanağı sunar – örneğin, Bluetooth yoluyla bir dizüstü bilgisayardan veya akıllı telefondan durumu okuyarak aydınlatmayı zeminden yönetme.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Işık kaynağı sayısı	48 [48 pcs]	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	135°
Lamba ailesi kodu	ECO121 [LED EconomyLine 12100 lm]	Yerleşik kontrol	No [-]
Lamba modeli	3S [3rd generation, screw fixation]	Kontrol arayüzü	DALI
Işık kaynağı rengi	757 soğuk beyaz	Işık regülasyonu	Dimming via external communication DALI
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet	Ana bağımlı birim	SNS [Slave unit without sensor]
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Bağlantı	5 direkli vidalı bağlantı bloğu
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSD [Power supply unit with DALI interface]	Kablo	Cable 2.0 m with screw connector
Sürücü dahildir	Evet	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Optik kapak/lens türü	FG [Flat glass]	Standart RAL rengi	Pure white
		Kaplama	-
		Ateşleme teli testi	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn

Mini 300 LED gen2

Alev alma işareti	NO [-]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Tavana montaj aksesuarları	CFRM-1 [Ceiling frame for recessed mounting version 1]
Askılı model aksesuarları	No [-]
Optic type outdoor	Petrol rotational symmetric wide
Fotosel	No [-]
Şebeke besleme kablosu rakoru	1PG12 [Cable gland 1x PG 12 mm]
Sabit ışık çıkışı	No
Yedek parça mevcut	Yes
MCB'deki ürün sayısı	8
RoHS işareti	-
WEEE işareti	-
LED engine type	LED
Product Family Code	BBP400 [Mini300 LED gen2]

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Dağılımı	S [Symmetric]
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kontrol sinyali voltajı	0-16 V DC DALI
Kalkış Akımı	53 A
Ani akım süresi	0,3 ms
Güç Faktörü (Min)	0.97

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Acrylate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Steel
Montaj cihazı	No [-]
Optik kapak/lens şekli	Convex lens
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf

Toplam uzunluk	413 mm
Toplam genişlik	413 mm
Toplam yükseklik	95 mm
Effective projected area	0 m²
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Philips standard surge protection level kV

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	12700 lm
Işık akısı toleransı	+/-7%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	123 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	5700 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥70
Başlangıç Renk Türü	(0.341, 0.329) SDCM <5
Başlangıç giriş gücü	88 W
Güç tüketimi toleransı	+/-11%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Yararlı ömür L80B10	70000 h
---------------------	---------

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-30 to +40 °C
Maksimum dim seviyesi	0% (digital)

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829187846900
Sipariş ürün adı	BBP400 ECO121-3S/757 I PRW WH D9 SNS CFR
EAN/UPC - Ürün	8718291878469
Sipariş kodu	87846900
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910930205363
Net Ağırlık (Parça Başı)	9,040 kg

Mini 300 LED gen2

Boyutlu çizim



MINI 300 LED gen2 BBP/BCS/BVS400

