



MINI 300 LED gen2

BVS400 ECO151-3S/757 I S WH

Mini300 LED gen2, 60, LED EconomyLine 15100 lm, LED, 108 W, Strømforsyningsenhet, regulering, Symmetrisk, Flatt glass, 18°

Den meget effektive Mini 300 LED gen2 er designet for halvtak på bensinstasjoner og installasjoner med lav takhøyde, og gir enestående lyskvalitet, effektiv varmestyring og veldig lang levetid. Redusert vedlikehold, færre bytter og lavere energikostnader betyr kortere inntjeningsperiode. Dette gjør Mini 300 LED gen2 et skinnende eksempel på hvordan bedrifter kan spare penger på å velge miljøvennlige produkter. Bevegegelsesdetektor i kombinasjon med dagslyssensor gir ytterligere energibesparelser. En spesialdesignet app gir brukerne fullstendig kontroll – du kan for eksempel avlese status og styre belysningen via en laptop eller Smartphone via Bluetooth.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	
Lampefamiliekode	ECO151 [LED EconomyLine 15100 lm]	I samsvar med EU RoHS	Temperatur 960 °C, varighet 5 sek
Lyskilden kan byttes ut	Ja	Teknisk belysning	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Oppover lyseffektforhold	0
Driver inkludert	Ja	Lysytelse	15 800 lm
Fotocelle	-	Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Light source engine type	LED	Standardvinkel sidemontering	0°
Produktseriekode	BVS400 [Mini300 LED gen2]	Korreleret fargetemperatur (nom)	5700 K
Lighting Technology	LED	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	124 lm/W
Innebygd styring	-	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥70
CE-merke	Ja	Antall lyskilder	60
Garantiperiode	5 år	Lyskildefarge	757 kaldhvit
Brennbarhetsmerke	-	Type optisk deksel	Flatt glass
ENEC-merke	ENEC-merke		

MINI 300 LED gen2

Armaturs lysstråle spredning	18°
Optikktype utendørs	Symmetrisk

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	53 A
Innløpstad	0,3 ms
Effektforbruk	108 W
Effektfaktor (brøk)	0.98
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Kabel	Kabel på 0,45 m med kontakt, 3-pols

Antall produkter på MCB på 16 A type B 8

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-30 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Akrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linseform	Konvekstlinse
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	440 mm

Total bredde	374 mm
Total høyde	96 mm
Effektivt prosjektert område	0 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	96 x 374 x 440 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standard overspenningsvern nivå
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.341, 0.329) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,1%
----------------------------------	------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BVS400 ECO151-3S/757 I S WH
Fullstendig produktnavn	BVS400 ECO151-3S/757 I S WH
Full EOC	871829106717700
Bestillingskode	06717700
Materialenr. (12NC)	910930205458
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291067177
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291067177

Målskisse



MINI 300 LED gen2

