



MINI 300 LED gen2

BVS400 ECO121-3S/757 I DM WH

Mini300 LED gen2, LED EconomyLine 12100 lm, Medium spredning

Den meget effektive Mini 300 LED gen2 er designet for halvtak på bensinstasjoner og installasjoner med lav takhøyde, og gir enestående lyskvalitet, effektiv varmestyring og veldig lang levetid. Redusert vedlikehold, færre bytter og lavere energikostnader betyr kortere inntjeningsperiode. Dette gjør Mini 300 LED gen2 et skinnende eksempel på hvordan bedrifter kan spare penger på å velge miljøvennlige produkter. Bevegegelsesdetektor i kombinasjon med dagslyssensor gir ytterligere energibesparelser. En spesialdesignet app gir brukerne fullstendig kontroll – du kan for eksempel avlese status og styre belysningen via en laptop eller Smartphone via Bluetooth.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	
Lampefamiliekode	ECO121 [LED EconomyLine 12100 lm]	I samsvar med EU RoHS	Temperatur 960 °C, varighet 5 sek
Lyskilden kan byttes ut	Ja	Teknisk belysning	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Oppover lyseffektforhold	0
Driver inkludert	Ja	Lysytelse	12 700 lm
Fotocelle	-	Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Light source engine type	LED	Standardvinkel sidemontering	0°
Produktseriekode	BVS400 [Mini300 LED gen2]	Korreleret fargetemperatur (nom)	5700 K
Lighting Technology	LED	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	123 lm/W
Innebygd styring	-	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥70
CE-merke	Ja	Lyskildefarge	757 kaldhvit
Garantiperiode	5 år	Type optisk deksel	Flatt glass
Brennbarhetsmerke	-	Armatur lysstråle spredning	140° x 70°
ENEC-merke	ENEC-merke		

MINI 300 LED gen2

Optikktype utendørs	Medium spredning
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	53 A
Innløpstid	0,3 ms
Effektforbruk	88 W
Effektfaktor (brøk)	0.97
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Kabel	Kabel på 0,45 m med kontakt, 3-pols
Antall produkter på MCB på 16 A type B 8	
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-30 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Akrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linseform	Konvekslinse
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	440 mm
Total bredde	374 mm

Total høyde	96 mm
Effektivt prosjektert område	0 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	96 x 374 x 440 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standard overspenningsvern nivå
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.341, 0.329) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,1%
----------------------------------	------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BVS400 ECO121-3S/757 I DM WH
Fullstendig produktnavn	BVS400 ECO121-3S/757 I DM WH
Full EOC	871829106725200
Bestillingskode	06725200
Materialenr. (12NC)	910930205466
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291067252
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291067252

Målskisse



MINI 300 LED gen2

