



MINI 300 LED gen2

BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-1

Mini300 LED gen2, 60, LED EconomyLine 15100 lm, LED, 108 W, Strømforsyningsenhet, regulering eksternt, Bensinstasjon, asymmetrisk, medium, Flatt glass, 104° x 98°, Bevegelsesdeteksjonsenhet

Den meget effektive Mini 300 LED gen2 er designet for halvtak på bensinstasjoner og installasjoner med lav takhøyde, og gir enestående lyskvalitet, effektiv varmestyring og veldig lang levetid. Redusert vedlikehold, færre bytter og lavere energikostnader betyr kortere inntjeningsperiode. Dette gjør Mini 300 LED gen2 et skinnende eksempel på hvordan bedrifter kan spare penger på å velge miljøvennlige produkter. Bevegelsesdetektor i kombinasjon med dagslyssensor gir ytterligere energibesparelser. En spesialdesignet app gir brukerne fullstendig kontroll – du kan for eksempel avlese status og styre belysningen via en laptop eller Smartphone via Bluetooth.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	ECO151 [LED EconomyLine 15100 lm]
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Fotocelle	-
Light source engine type	LED
Produktseriekode	BBP400 [Mini300 LED gen2]
Lighting Technology	LED
Innebygd styring	Bevegelsesdeteksjonsenhet
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år

Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 960 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Nei
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Lysytelse	15 800 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Korrelert fargetemperatur (nom)	5700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	124 lm/W

MINI 300 LED gen2

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥70
Antall lyskilder	60
Lyskildefarge	757 kaldhvit
Type optisk deksel	Flatt glass
Armatur lysstråle spredning	104° x 98°
Optikktype utendørs	Bensinstasjon, asymmetrisk, medium

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	53 A
Innløpstid	0,3 ms
Effektforbruk	108 W
Effektfaktor (brøk)	0.98
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Kabel	Kabel på 2,0 m med skrukontakt
Antall produkter på MCB på 16 A type B	8

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-30 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering eksternt
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Akrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linseform	Konvekslinse
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	413 mm

Total bredde	413 mm
Total høyde	95 mm
Effektivt prosjektert område	0 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	95 x 413 x 413 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standard overspenningsvernivå
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.341, 0.329) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,1%
----------------------------------	------


Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå	10%
---------------------	-----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-1
Fullstendig produktnavn	BBP400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU CFRM-1
Full EOC	871829106765800
Bestillingskode	06765800
Materialenr. (12NC)	910930205507
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291067658
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291067658

Målskisse



MINI 300 LED gen2

