



MINI 300 LED gen2

BBP400 ECO151-3S/757 I A WH MDU CFRM-1

Mini300 LED gen2, 60, LED EconomyLine 15100 lm, LED, 108 W, Strømforsyningsenhet, regulering eksternt, Asymmetrisk, Flatt glass, 140° x 70°, Bevegelsesdeteksjonsenhet

Den meget effektive Mini 300 LED gen2 er designet for halvtak på bensinstasjoner og installasjoner med lav takhøyde, og gir enestående lyskvalitet, effektiv varmestyring og veldig lang levetid. Redusert vedlikehold, færre bytter og lavere energikostnader betyr kortere inntjeningsperiode. Dette gjør Mini 300 LED gen2 et skinnende eksempel på hvordan bedrifter kan spare penger på å velge miljøvennlige produkter. Bevegelesdetektor i kombinasjon med dagslyssensor gir ytterligere energibesparelser. En spesialdesignet app gir brukerne fullstendig kontroll – du kan for eksempel avlese status og styre belysningen via en laptop eller Smartphone via Bluetooth.

Produktdata

Generell informasjon		ENEC-merke	
Lampefamiliekode	ECO151 [LED EconomyLine 15100 lm]	Test av glødetråd	Temperatur 960 °C, varighet 5 sek
Lyskilden kan byttes ut	Ja	I samsvar med EU RoHS	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Teknisk belysning	
Driver inkludert	Ja	Oppover lyseffektforhold	0
Fotocelle	-	Lysytelse	15 800 lm
Light source engine type	LED	Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Produktseriekode	BBP400 [Mini300 LED gen2]	Standardvinkel sidemontering	0°
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	5700 K
Innebygd styring	Bevegelsesdeteksjonsenhet	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	124 lm/W
CE-merke	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥70
Garantiperiode	5 år	Antall lyskilder	60
Brennbarhetsmerke	-		

MINI 300 LED gen2

Lyskildefarge	757 kaldhvit
Type optisk deksel	Flatt glass
Armaturslysstråle spredning	140° x 70°
Optikktype utendørs	Asymmetrisk

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	53 A
Innløpstid	0,3 ms
Effektforbruk	108 W
Effektfaktor (brøk)	0.98
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Kabel	Kabel på 2,0 m med skrukontakt
Antall produkter på MCB på 16 A type B	8

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-30 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering eksternt
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Akrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linseform	Konvekslinse
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	413 mm

Total bredde	413 mm
Total høyde	95 mm
Effektivt prosjektert område	0 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	95 x 413 x 413 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standard overspenningsvernivå
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.341, 0.329) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,1%
----------------------------------	------


Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå	10%
---------------------	-----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BBP400 ECO151-3S/757 I A WH MDU CFRM-1
Fullstendig produktnavn	BBP400 ECO151-3S/757 I A WH MDU CFRM-1
Full EOC	871829106769600
Bestillingskode	06769600
Materialenr. (12NC)	910930205511
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291067696
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291067696

Målskisse



MINI 300 LED gen2

