



# MINI 300 LED Gen2

## BBP400 GRN83-3S/757 I PRW WH CFRM-1

Mini300 LED gen2, 48, LED GreenLine 8300 lm, LED, 57 W, Geregeltes Netzteil, Petrol, rotationssymmetrisch, breit, Flachglas, 135°

Die Mini 300 Familie ist optimiert für den Einsatz in Überdachungen von Tankstellen und Gebäuden sowie auch für Industrieräume mit niedrigen Deckenhöhen. Ebenfalls lassen sich existierende Installationen äußerst effizient nachrüsten und somit Energieeinsparpotentiale realisieren. Weitere Vorteile sind die hervorragende Lichtqualität, ein effektives Wärmemanagement und eine sehr lange Haltbarkeit. Dank ihrer geringeren Wartungs-, Installations- und Energiekosten amortisieren sich die Mini 300 LED<sup>2</sup> in kürzester Zeit und beweisen erneut, dass sich mit dem Umstieg auf umweltfreundliche LED-Lösungen Geld sparen lässt. Eine Kombination aus Bewegungsmelder und Tageslichtsensor, sowie einer individuell einstellbaren Zeitschaltuhr eröffnet weitere Energieeinsparungspotentiale. Die Mini 300 LED<sup>2</sup> Lichtregelung bietet den Anwendern umfassende Möglichkeiten, die bei anderen Leuchten überhaupt nicht denkbar wären. So können Sie beispielsweise über eine Bluetooth-Schnittstelle vom Boden aus den jeweiligen Gerätezustand mit einem Laptop oder Smartphone erfassen. Die Lichtregelung lässt sich individuell vom Anwender selbst programmieren und genau an die Anforderung anpassen. Zusammen mit dem LEDGINE LED-Modul ist die Mini 300 LED<sup>2</sup> eine äußerst effiziente und flexible Beleuchtungslösung.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Lampenfamiliencode	GRN83 [LED GreenLine 8300 lm]	Fotozelle	-
Lichtquelle austauschbar	Ja	Typ des Lichtquellenmoduls	LED
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Produktfamiliencode	BBP400 [Mini300 LED gen2]
Betriebsgerät inklusive	Ja	Beleuchtungstechnologie	LED
		Lichtregelung	-

## MINI 300 LED Gen2

CE-Zeichen	Ja
Garantiedauer	5 Jahre
Entflammbarkeitszeichen	-
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Glühfadentest	Temperatur: 960 °C, Dauer: 5 s
EU RoHS-konform	Nein

### Lichttechnische Daten

Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0
Lichtstrom	8.700 lm
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Standardaufneigung Ansatzmontage	0°
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	132 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥70
Anzahl Lichtquellen	48
Farbe der Lichtquelle	757 Kaltweiß
Typ optische Abdeckung	Flachglas
Abstrahlungswinkel Leuchte	135°
Optik im Außenbereich	Petrol, rotationssymmetrisch, breit

### Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Einschaltstrom	46 A
Einschaltzeit	0,25 ms
Energieverbrauch	57 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,97
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
Kabel	Kabel (2,0 m) mit Schraubanschluss
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	11

### Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +40 °C
----------------------------	----------------

### Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Geregeltes Netzteil
Konstanter Lichtstrom	Nein

### Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Aluminium
Reflektor-Material	-
Optisches Material	Acrylat

Material optische Abdeckung	Glas
Befestigungsmaterial	Stahl
Gehäusefarbe	Weiß
Montagevorrichtung	-
Form optische Abdeckung	Konvex
Veredelung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	413 mm
Gesamte Breite	413 mm
Gesamte Höhe	95 mm
Effektive Projektionsfläche	0 m <sup>2</sup>
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	95 x 413 x 413 mm

### Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	Überspannungsschutz gemäß Philips Standard
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

### Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-7%
Anfängliche Farbsättigung	(0,341, 0,329) SDCM <5
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Init. Farbwiedergabeindextoleranz	+/-2

### Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0,1 %
-----------------------------------	-------

### Produktdaten

Bestell-Produktname	BBP400 GRN83-3S/757 I PRW WH CFRM-1
Gesamtbezeichnung des Produkts	BBP400 GRN83-3S/757 I PRW WH CFRM-1
Gesamt-Produktcode	871829106778800
Bestellcode	06778800
Material-Nr. (12NC)	910930205520
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291067788
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718291067788

# MINI 300 LED Gen2

## Abmessungsskizzen

