



# MINI 300 LED gen2

## BCS400 ECO151-3S/757 I PAM WH

Mini300 LED gen2, 60, LED EconomyLine 15100 lm, LED, 108 W, Strømforsyningsenhet, regulering, Bensinstasjon, asymmetrisk, medium, Flatt glass, 104° x 98°

Den meget effektive Mini 300 LED gen2 er designet for halvtak på bensinstasjoner og installasjoner med lav takhøyde, og gir enestående lyskvalitet, effektiv varmestyring og veldig lang levetid. Redusert vedlikehold, færre bytter og lavere energikostnader betyr kortere inntjeningsperiode. Dette gjør Mini 300 LED gen2 et skinnende eksempel på hvordan bedrifter kan spare penger på å velge miljøvennlige produkter. Bevegegelesdetektor i kombinasjon med dagslyssensor gir ytterligere energibesparelser. En spesialdesignet app gir brukerne fullstendig kontroll – du kan for eksempel avlese status og styre belysningen via en laptop eller Smartphone via Bluetooth.

### Produktdata

| Generell informasjon     |                                   | ENEC-merke                      |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Lampefamiliekode         | ECO151 [LED EconomyLine 15100 lm] | Test av glødetråd               | Temperatur 960 °C, varighet 5 sek |
| Lyskilden kan byttes ut  | Ja                                | I samsvar med EU RoHS           | Nei                               |
| Antall utstyrsenheter    | 1 enhet                           | Teknisk belysning               |                                   |
| Driver inkludert         | Ja                                | Oppover lyseffektforhold        | 0                                 |
| Fotocelle                | -                                 | Lysytelse                       | 15 800 lm                         |
| Light source engine type | LED                               | Standardvinkel på stolpetoppen  | 0°                                |
| Produktseriekode         | BCS400 [Mini300 LED gen2]         | Standardvinkel sidemontering    | 0°                                |
| Lighting Technology      | LED                               | Korrelert fargetemperatur (nom) | 5700 K                            |
| Innebygd styring         | -                                 | Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 124 lm/W                          |
| CE-merke                 | Ja                                | Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | ≥70                               |
| Garantiperiode           | 5 år                              | Antall lyskilder                | 60                                |
| Brennbarhetsmerke        | -                                 |                                 |                                   |

## MINI 300 LED gen2

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Lyskildefarge               | 757 kaldhvit                       |
| Type optisk deksel          | Flatt glass                        |
| Armatør lysstråle spredning | 104° x 98°                         |
| Optikktype utendørs         | Bensinstasjon, asymmetrisk, medium |

### Drift og elektronikk

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Inngangsspenning                       | 220 til 240 V             |
| Line Frequency                         | 50 to 60 Hz               |
| Startstrøm                             | 53 A                      |
| Innløpstad                             | 0,3 ms                    |
| Effektforbruk                          | 108 W                     |
| Effektfaktor (brøk)                    | 0.98                      |
| Tilkobling                             | Skruterminalblokk, 3-pols |
| Kabel                                  | -                         |
| Antall produkter på MCB på 16 A type B | 8                         |

### Temperatur

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | -30 til +40 °C |
|----------------------|----------------|

### Kontroller og dimming

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Kan dimmes                      | Nei                              |
| Driver/kraftenhet/transformator | Strømforsyningsenhet, regulering |
| Konstant lyseffekt (CLO)        | Nei                              |

### Mekanikk og innfatning

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Innfatningsmateriale         | Aluminium    |
| Reflektormateriale           | -            |
| Optisk materiale             | Akrylat      |
| Optisk deksel/linsemateriale | Glass        |
| Fixation material            | Aluminium    |
| Innfatningsfarge             | Hvit         |
| Monteringsanordning          | -            |
| Optisk deksel/linseform      | Konvekslinse |
| Optisk deksel/linsefinish    | Klar         |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Total lengde                 | 374 mm             |
| Total bredde                 | 374 mm             |
| Total høyde                  | 152 mm             |
| Effektivt prosjektert område | 0 m²               |
| Mål (høyde x bredde x høyde) | 152 x 374 x 374 mm |

### Godkjenning og bruksområde

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ingress beskyttelseskode               | IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| Mekanisk støtteskyttelseskode          | IK08 [5 J hærverksikker]                               |
| Surge Protection (Common/Differential) | Philips standard overspenningsvern nivå                |
| IEC-beskyttelsesklasse                 | Sikkerhetsklasse I                                     |

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Lysstrømstoleranse                    | +/-7%                  |
| Innledende kromatisitet               | (0.341, 0.329) SDCM <5 |
| Strømforbrukstoleranse                | +/-10%                 |
| Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2                   |


### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Andel driversvikt ved 5000 timer | 0,1 % |
|----------------------------------|-------|

### Produktdata

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | BCS400 ECO151-3S/757 I PAM WH |
| Fullstendig produktnavn           | BCS400 ECO151-3S/757 I PAM WH |
| Full EOC                          | 871829106813600               |
| Bestillingskode                   | 06813600                      |
| Materialenr. (12NC)               | 910930205555                  |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718291068136                 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                             |
| EAN/UPC – boks                    | 8718291068136                 |

## Målskisse



## MINI 300 LED gen2

