



MINI 300 LED gen2

BCS400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU

Mini300 LED gen2, LED EconomyLine 15100 lm, Asymmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, Rörelsedetektor

Den mycket effektiva Mini 300 LED gen2 är utformad för bensinstationstak och tillämpningar med låg takhöjd. Mini 300 LED gen2 ger enastående ljuskvalitet och en mycket lång livslängd. Minskade kostnader för underhåll, utbyte och energikostnader innebär en kort återbetalningstid, vilket gör Mini 300 LED gen2 till ett lysande exempel på hur företag kan spara pengar genom att välja miljöanpassade produkter. En rörelsedetektor i kombination med en dagsljussensor möjliggör ytterligare energibesparingar. En speciellt utvecklad app ger användaren kontroll på ett sätt som inte är möjligt med andra armaturer. Bland annat kan man från en dator eller smartphone via Bluetooth styra belysningen samt läsa status på till exempel energiförbrukningen.

Produktdata

Allmän information		ENEC-märkning	
Lampfamiljskod	ECO151 [LED EconomyLine 15100 lm]	Glödtrådtest	Temperatur 960 °C, varaktighet 5 s
Utbytbar ljuskälla	Ja	EU RoHS-kompatibel	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Ljusteknik	
Driftdon ingår	Ja	Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Fotocell	-	Ljusflöde	15 800 lm
Typ av ljuskälla	LED	Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Produktfamiljskod	BCS400 [Mini300 LED gen2]	Standardvinkel för sidoingång	0°
Lighting Technology	LED	Korrelerad färgtemperatur (nom)	5700 K
Inbyggd styrning	Rörelsedetektor	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	124 lm/W
CE-märkning	Ja	Färgåtergivningsindex	≥70
Garantitid	5 år	Ljuskällans färg	757 kallvit
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-		

MINI 300 LED gen2

Typ av optisk kåpa	Plant glas
Armaturens ljusstrålefördelning	104° x 98°
Optiktyp utomhus	Asymmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	53 A
Ingåendetid	0,3 ms
Effektförbrukning	108 W
Effektfaktor (fraktion)	0.98
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 3-polig
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	8

Temperatur

Omgivningstemperatur	–30 till +40 °C
----------------------	-----------------


Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, extern
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Akrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Glas
Fixation material	Aluminium
Armaturhusets färg	Vit
Monteringsenhet	-
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Konvex lins
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	374 mm

Måttskiss



Total bredd	374 mm
Total höjd	152 mm
Effektiv projicerad yta	0 m²
Mått (höjd x bredd x djup)	152 x 374 x 374 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standardnivå för överspänningsskydd
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initial kromaticitet	(0.341, 0.329) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,1 %
---------------------------------	-------

Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	10%
-------------------	-----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BCS400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU
Fullständigt produktnamn	BCS400 ECO151-3S/757 I PAM WH MDU
Full EOC	871829106829700
Beställningsnummer	06829700
Materialnummer (12NC)	910930205571
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291068297
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718291068297

MINI 300 LED gen2

