



MINI 300 LED gen2

BBP400 GRN52-3S/757 I PRW WH CFRM-1

Mini300 LED gen2, LED GreenLine 5200 lm, Čerpací stanice, rotačně symetrický, široký

Díky vysokému konkurenčnímu tlaku na výši marží hledají firmy nové možnosti úspory energie. LED výrobky jako naše svítidla Mini 300 LED gen2 jsou perfektním řešením. Tato extrémně účinná zdokonalená svítidla konstruovaná jako stropní svítidla pro čerpací stanice a svítidla pro nízké prostory nabízejí vynikající kvalitu světla, účinné chlazení a velmi dlouhou životnost. Snížené nároky na údržbu, výměny vybavení a energii znamenají rychlou návratnost investice a činí ze série Mini 300 LED gen2 výrazný příklad toho, jak mohou podniky ušetřit peníze volbou ekologických výrobků. Detektor pohybu v kombinaci s čidlem denního světla umožňuje další úspory energie. Naše aplikace Mini 300 LED gen2 umožňuje uživateli ovládat osvětlení způsoby, jaké jednoduše nejsou u jiných typů svítidel možné – například zjišťování stavu a správu osvětlení ze země pomocí notebooku nebo telefonu Smartphone a rozhraní Bluetooth.

Údaje o produktu

Obecné informace		Záruční lhůta	
Kód řady svítidel	GRN52 [LED GreenLine 5200 lm]	Značka hořlavosti	-
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano	Značka ENEC	Značka ENEC
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Test žhavým drátem	Teplota 960 °C, doba 5 s
Včetně předřadníku	Ano	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ne
Fotobuňka	-	Světelné technické	
Typ systému světelného zdroje	LED	Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Kód produktové řady	BBP400 [Mini300 LED gen2]	Světelný tok	5 500 lm
Lighting Technology	LED	Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Vestavěné ovládání	-		
Značka CE	Ano		

MINI 300 LED gen2

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	5700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131 lm/W
Index podání barev (CRI)	≥70
Barva světelného zdroje	757 studená bílá
Typ optického krytu	Ploché sklo
Divergence světelného paprsku svítidla	135°
Venkovní typ optiky	Čerpací stanice, rotačně symetrický, široký

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	46 A
Doba náběhového proudu	0,25 ms
Spotřeba energie	36 W
Účinnost (zlomek)	0.94
Připojení	Šroubová svorkovnice třípólová
Kabel	Kabel 2,0 m se šroubovým konektorem
Počet produktů na MCB 16 A typu B	11

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-30 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj, regulační
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Akrylát
Materiál optického krytu / čočky	Sklo
Fixační materiál	Ocel
Barva těla	Bílá
Montážní přípravek	-

Tvar optického krytu / čočky	Konvexní čočka
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirá
Celková délka	413 mm
Celková šířka	413 mm
Celková výška	95 mm
Účinná vystavená plocha	0 m²
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	95 x 413 x 413 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Standardní úroveň přepětové ochrany Philips
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční chromatičnost	(0.341, 0.329) SDCM <5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Počáteční tolerance indexu barevného podání	+/-2

Životnost (podle IEC)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,1 %
--------------------------------------	-------

Označení a balení

Objednací název produktu	BBP400 GRN52-3S/757 I PRW WH CFRM-1
Celý název výrobku	BBP400 GRN52-3S/757 I PRW WH CFRM-1
Full EOC	871829107407600
Objednací kód	07407600
Číslo materiálu (12NC)	910930205625
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291074076
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718291074076

MINI 300 LED gen2

Rozměrové výkresy

