



# GentleSpace gen2

## BY470P GRN130S/840 PSD WB PC SI

GentleSpace 2, LED GreenLine system flux 13000 lm,  
Нейтральный белый 840, Источник питания с интерфейсом  
DALI, Широкий световой пучок, Поликарбонатный колпак/  
плафон, Серебристый

Инновационные светильники для освещения помещений с высокими потолками: промышленных цехов, цехов пищевой промышленности, складов, выставочных залов и крытых спортивных сооружений. Доступен широкий выбор вариантов модели — оптики, покрытия корпуса, способа монтажа, материала защитного стекла. Предусмотрены взрывозащищенные версии светильников для работы в экстремальных условиях, они не выходят из строя при пожаротушении. GentleSpace подходят для широкого ряда задач: как для новых сооружений, так и для точечной замены старых светильников. Широкий выбор оптики, в том числе асимметричной для боковой подсветки, которая идеально подходит для спортивных залов и промышленного производства. Представив в 2011 г. светильники GentleSpace, Philips совершила прорыв, предложив инновационный дизайн, долгий срок службы и возможность значительного сокращения расходов на электроэнергию.

### Данные о продукции

| Общая информация        |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Код лампового семейства | GRN130S [LED GreenLine system flux 13000 lm] |
| Цоколь                  | - [-]                                        |
| Сменный источник света  | Да                                           |
| Количество единиц ПРА   | 1 шт.                                        |
| ПРА                     | ЕВ [Электронный]                             |
| Драйвер в комплекте     | Да                                           |

| Примечания |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | * – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок |

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        | эксплуатации (B50) также представляет значение B10. |
| Код семейства продуктов                                | BY470P [GentleSpace 2]                              |
| Осветительная технология                               | LED                                                 |
| Встроенное управление                                  | -                                                   |
| Маркировка CE                                          | Да                                                  |
| Гарантийный период                                     | 5 лет                                               |
| Знак пожароопасности                                   | Для монтажа на легковоспламеняющихся поверхностях   |
| Сертификат ENEC                                        | Знак ENEC                                           |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 850 °C, продолжительность 5 с           |
| Соответствие стандарту EU RoHS                         | Да                                                  |

Технические характеристики освещения

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Светоотдача                                 | 13 000 лм                     |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 4000 К                        |
| Эффективность (номинальная) (ном.)          | 149 лм/В                      |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)             | ≥80                           |
| Ширина светового пучка источника света      | 114 °                         |
| Цвет источника света                        | Нейтральный белый 840         |
| Оптический тип                              | Широкий световой пучок        |
| Тип оптической крышки                       | Поликарбонатный колпак/плафон |
| Светораспределение светильника              | 42° x 44°                     |
| Универсальная оценка бликования CEN         | 25                            |

Эксплуатационные и электрические характеристики

|                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Входное напряжение                                                        | 220–240 Вт                                             |
| Частота сети                                                              | 50 to 60 Hz                                            |
| Пусковой ток                                                              | 4,8 А                                                  |
| Время пуска                                                               | 2,3 ms                                                 |
| Энергопотребление                                                         | 87 В                                                   |
| Коэффициент мощности (доля)                                               | 0.9                                                    |
| Соединение                                                                | Внешний разъем                                         |
| Кабель                                                                    | Шнур с вилкой, совместимый с Wieland/Adels, 5–полюсный |
| Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В | 12                                                     |

Температура

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Диапазон температур окружающей среды | От –30 до +45 °C |
|--------------------------------------|------------------|

Системы управления и регулировка яркости света

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Возможность диммирования           | Да                                                       |
| Драйвер/блок питания/трансформатор | Источник питания с интерфейсом DALI                      |
| Интерфейс управления               | Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI |
| Постоянная светоотдача             | Нет                                                      |

Механические компоненты и корпус

|                  |          |
|------------------|----------|
| Материал корпуса | Алюминий |
|------------------|----------|

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Материал отражателя                 | -                    |
| Оптический материал                 | Акрилат              |
| Материал оптической крышки          | Полиметилметакрилат  |
| Материал фиксации                   | Из нержавеющей стали |
| Цвет корпуса                        | Серебристый          |
| Покрытие оптической крышки          | Прозрачный           |
| Общая длина                         | 450 мм               |
| Общая ширина                        | 350 мм               |
| Общая высота                        | 130 мм               |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 130 x 350 x 450 mm   |

Соответствие требованиям и область применения

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Код защиты от проникновения (IP)               | IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK07 [2 Дж, усиленный]                           |
| Класс защиты IEC                               | Класс безопасности I                             |

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Допустимая погрешность светового потока   | +/-7%                |
| Начальная цветность                       | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-11%               |

Производительность со временем (соответствие МЭК)

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч             | 5 %  |
| Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 100 000 ч            | 10 % |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч  | L85  |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 100 000 ч | L70  |

Условия эксплуатации

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C |
| Максимальный уровень диммирования                                | 10%   |
| Подходит для случайного переключения                             | Нет   |

Данные об изделии

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Название продукта для заказа          | BY470P GRN130S/840 PSD WB PC SI |
| Полное название продукта              | BY470P GRN130S/840 PSD WB PC SI |
| Полный код продукта                   | 871869632266600                 |
| Код заказа                            | 910930206026                    |
| Материал № (12NC)                     | 910930206026                    |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                               |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718696322666                   |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                               |
| EAN/UPC — короб                       | 8718696322666                   |

## GentleSpace gen2

### Чертеж размеров

