



Fugato 可调式

MBS252 C 1xCDM-TC70W EB 12 WH

1, MASTERColour CDM-TC, 70 W, 电子, 光束角度 12°, 白色

Fugato 由固定式和可调节的筒灯组成，在其常规投射距离内，可 为照明设计提供充分的自由。此外，Fugato 的外调节式灯具 提供了选择——内调节式或完全内部/外部调节式 因此带来的灵活性 加上可大范围地选择光学配件 (包括 为某些型号设计的创新型双反射器)，确保了最大的设计自由。同时， 还保证了视觉一致性，因为可调节型与固定型号系列产品具有相同的尺寸。Fugato 筒灯有 5 种不同的尺寸(95, 125, 175, 225 及 275 毫米开孔)。固定式 Fugato 筒灯可用于紧凑型荧光灯、高强度放电灯及卤素灯，而可调节和多功能型适用于高强度放电和卤素灯。反射器创新 光学配件的一个突破性特征是“双反射器概念”，即将金属化的聚合物材质的下层镜片结合到金属材质的上层反射镜。双反射器比单反射器具有若干更显著的优势——改善了散热、功能性附件和建筑附件之间融合、可选择高亮面、雾面或白色。为你的办公室提供舒适的视觉感受 Fugato 筒灯具有 5 种尺寸。基于光输出、效率及眩光的优化组合，使得它们成为其它体积较大，外型古板的办公室灯具的理想替代者。我们的反射器可提供卓越的光输出和有效的眩光保护（符合 CIE EN12464-1 的要求），因此具有非常高效的照明性能。还采用了技术先进的电子镇流器，达到了更加显著的节能效果。多种光效 光输出、效率及眩光率的优化组合为基础，Fugato 真正成为其它体积较大，外型古板灯具的理想替代者。更大的附件选择范围，反射器处理以及一体式的照明控制确保了舒适的照明环境。

产品数据

一般信息	
灯具系列代码	CDM-TC [MASTERColour CDM-TC]
装置	EB [电子]
灯技术	
光源数量	1
光学类型	光束角度 12°

操作和电气	
功耗	70 W
机械和外壳	
外壳颜色	白色
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]

Fugato 可调式

产品数据	
订单产品名称	MBS252 C 1xCDM-TC70W EB 12 WH
完整的产品名称	MBS252 C 1xCDM-TC70W EB 12 WH
完整产品代码	911400808380
订购代码	911400808380

材料编号 (12NC)	911400808380
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

二维绘图

