



# Fugato 固定式

## MBS260 C 1xCDM-T70W IC 60 WH

1, MASTERColour CDM-T, 70 W, 光束角度 60°, 白色

Fugato 固定式筒灯为普通照明设计的系列包括 Fugato 紧凑型(开孔 175mm)，Fugato 专业(开孔 225mm)，Fugato 动力大功率(开孔 275mm)。设计从光学角度和热能角度考虑，采用紧凑型荧光灯和高强度放电灯实现了最佳性能，附件选择范围广。

### 产品数据

一般信息	
灯具系列代码	CDM-T [MASTERColour CDM-T]
装置	CONV [传统]
灯技术	
光源数量	1
光学类型	光束角度 60°
操作和电气	
功耗	70 W
机械和外壳	
外壳颜色	白色

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
产品数据	
订单产品名称	MBS260 C 1xCDM-T70W IC 60 WH
完整的产品名称	MBS260 C 1xCDM-T70W IC 60 WH
完整产品代码	911400816880
订购代码	911400816880
材料编号 (12NC)	911400816880
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

## Fugato 固定式

### 二维绘图

