



FBH/S145 C

FBS145 C 1xPL-C/2P18W IC FG WH

1, MASTER PL-C 2 Pin, 18 W, 平板玻璃, 白色

该系列灯具是专业设计的标准嵌入式筒灯，内径为 145mm，配备高效的银色铝制反射器。
灯具适合选配白炽灯、卤素灯、紧凑型荧光灯高强度气体放电灯等多种光源。

产品数据

一般信息	
灯具系列代码	PL-C/2P [MASTER PL-C 2 Pin]
底盖	- [-]
装置	CONV [传统]
灯技术	
光源数量	1
光罩类型	平板玻璃
操作和电气	
功耗	18 W
控制和调光	
驱动器/功率单元/变压器	-
机械和外壳	
外壳颜色	白色

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
产品数据	
订单产品名称	FBS145 C 1xPL-C/2P18W IC FG WH
完整的产品名称	FBS145 C 1xPL-C/2P18W IC FG WH
完整产品代码	911400830280
订购代码	911400830280
材料编号 (12NC)	911400830280
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

FBH/S145 C

二维绘图

