



FBH/S145 C

MBS145 C 1xCDM-T35W IC WH

1, MASTERColour CDM-T, 35 W, 白色

该系列灯具是专业设计的标准嵌入式筒灯，内径为 145mm，配备高效的银色铝制反射器。
灯具适合选配白炽灯、卤素灯、紧凑型荧光灯高强度气体放电灯等多种光源。

产品数据

一般信息	
灯具系列代码	CDM-T [MASTERColour CDM-T]
底盖	- [-]
装置	CONV [传统]
灯技术	
光源数量	1
光罩类型	-
操作和电气	
功耗	35 W
控制和调光	
驱动器/功率单元/变压器	-
机械和外壳	
外壳颜色	白色

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
产品数据	
订单产品名称	MBS145 C 1xCDM-T35W IC WH
完整的产品名称	MBS145 C 1xCDM-T35W IC WH
完整产品代码	911400830480
订购代码	911400830480
材料编号 (12NC)	911400830480
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718291994923
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
EAN/UPC - 案例	8718291994923

FBH/S145 C

二维绘图

