



M/QCS145

FCS145 C 2xPL-C/2P26W IC WH

2, MASTER PL-C 2 Pin, 26 W, 白色

该系列灯具为高效的吸顶安装筒灯，内径为 145mm，银色反射器经磨砂处理。灯具配有白色的装饰环、防护玻璃前罩和电器。

产品数据

一般信息	
灯具系列代码	PL-C/2P [MASTER PL-C 2 Pin]
装置	CONV [传统]
灯技术	
光源数量	2
操作和电气	
功耗	26 W
控制和调光	
驱动器/功率单元/变压器	-
机械和外壳	
外壳颜色	白色

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
产品数据	
订单产品名称	FCS145 C 2xPL-C/2P26W IC WH
完整的产品名称	FCS145 C 2xPL-C/2P26W IC WH
完整产品代码	911400832380
订购代码	911400832380
材料编号 (12NC)	911400832380
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718291994947
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
EAN/UPC - 案例	8718291994947

二维绘图

