



M/QCS145

MCS145 C 1xCDM-TD70W IC WH

1, MASTERColour CDM-TD, 70 W, 白色

该系列灯具为高效的吸顶安装筒灯，内径为 145mm，银色反射器经磨砂处理。灯具配有白色的装饰环、防护玻璃前罩和电器。

产品数据

一般信息	
灯具系列代码	CDM-TD [MASTERColour CDM-TD]
装置	CONV [传统]
灯技术	
光源数量	1
操作和电气	
功耗	70 W
控制和调光	
驱动器/功率单元/变压器	-
机械和外壳	
外壳颜色	白色

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
产品数据	
订单产品名称	MCS145 C 1xCDM-TD70W IC WH
完整的产品名称	MCS145 C 1xCDM-TD70W IC WH
完整产品代码	911400832680
订购代码	911400832680
材料编号 (12NC)	911400832680
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

二维绘图

