



GreenSpace 明装筒灯

SM295C LED68/840 PSU WP BK

GreenSpace 明装筒灯, 66 W, 6600 lm, 4000 K, 高光泽反光镜, 防尘渗透, 防喷射

GreenSpace 明装 LED 筒灯是一款超值表现的 LED 筒灯。系统光效高达 100lm/W, 比传统筒灯节能高达 67% 简约时尚的外形设计, 大气美观、清爽优雅, 提升空间质感 一体轻量化设计, 降低安装成本。外观设计简洁时尚, 适合室内室外环境使用, 更可以用在一些无天花的室内环境, 例如机场、火车站等中高空间及公共场所。

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
设备组件数	1 个单位
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
CE 标志	CE 标志
质保期	3 年
灼热丝测试	温度 750°C, 持续时间 5 秒

灯技术	
光通量	6,600 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	100 lm/W
显色指数 (CRI)	>80
光源颜色	840 中性白色
光学类型	高光泽反光镜
光罩类型	反射镜
灯具光束扩散	60°

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
侵入电流	25 A
侵入时间	0.202 ms
功耗	66 W
功率系数 (小数)	0.9
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	24


温度	
环境温度范围	-20 至 +40°C

控制和调光	
可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	电源装置 (开/关)
控制界面	-
恒定光输出	否

GreenSpace 明装筒灯

机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
反射镜材料	铝
光纤材料	铝
光罩材料	-
外壳颜色	黑色
光罩外观	-
总长度	0 mm
总宽度	0 mm
总高度	239 mm
总直径	200 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	239 x 0 x 0 mm
审批和申请	
IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK02 [0.2 J 标准]
保护等级 IEC	安全等级 I
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
初始色度	(0.38, 0.38) SDCM<5
功耗误差	+/-10%

二维绘图



长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
5000 小时下的驱动器故障率	0.01 %
使用寿命中值 L70B50	50,000 小时
使用寿命中值 L80B50	40,000 小时
使用寿命中值 L90B50	20,000 小时
申请条件	
最高暗淡级别	不适用
适用于随机开关	否
产品数据	
订单产品名称	SM295C LED68/840 PSU WP BK
完整的产品名称	SM295C LED68/840 PSU WP BK
完整产品代码	911401512231
订购代码	911401512231
材料编号 (12NC)	911401512231
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

