




# GreenUp Highbay

## BY550P LED100/NW PSU NB

LED module 10500 lm, 中性白光, 電源裝置 (開/關), 窄光束

GreenUp 高天井燈 BY550 是一款應用於非潮濕或塵土飛揚的工業高天花的高效可靠 LED 燈具，專為改造或新建設計。通過整合 G2 Actilume 無線智聯系統可達到 88% 的節能。它可以簡單安裝方式 1 比 1 替換 400W HID 或 6x54w 傳統高天井燈。光質佳，演色性&ltgt/>80，低眩光 UGR 17，並可選擇三種配光方式。整合無線 G2 Actilume，GreenUp BY550 提供可實現日光採集，人體感應和 ZigBee 無線通訊的智慧互聯系統。通過升級到這個為您的工廠，倉庫，配送中心，室內體育場館等室內高天花應用提供一站式解決方案的智慧互聯系統，您的節能效果將大大提高。

### 产品数据

| 一般資訊           |                              |
|----------------|------------------------------|
| 燈具系列代碼         | LED105 [LED module 10500 lm] |
| 光源可更換          | 無                            |
| 裝置部件數量         | 單位                           |
| 部件             | -                            |
| 內附驅動器          | 是                            |
| 照明 source 引擎類型 | LED                          |
| CE 標誌          | CE 標誌                        |
| 易燃性標誌          | -                            |
| ENEC 標誌        | -                            |
| 灼熱絲測試          | 溫度 650°C、持續時間 30 秒           |
| 照明技術           |                              |
| 光通量            | 14,000 lm                    |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 4000 K                       |
| 光效 (額定) (標準)   | 100 lm/W                     |
| 演色性指數 (CRI)    | >85                          |
| 光源色彩           | 中性白光                         |

| 光學類型                   | 窄光束          |
|------------------------|--------------|
| 光學罩類型                  | 聚碳酸酯樹脂鉢/透明外蓋 |
| 燈具光束擴散                 | 70°          |
| 運轉與電力                  |              |
| 輸入電壓                   | 220 至 240 V  |
| 線路頻率                   | 50 to 60 Hz  |
| 耗電量                    | 80 W         |
| 功率因數 (比值)              | 0.9          |
| 連線照明                   | 三極螺絲接線板      |
| 續線                     | -            |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 24           |
| 溫度                     |              |
| 環境溫度範圍                 | -20 至 +40 °C |
| 控制與調光                  |              |
| 可調光                    | 否            |

|              |            |
|--------------|------------|
| 驅動器/電力單元/變壓器 | 電源裝置 (開/關) |
| 控制介面         | -          |
| 恆光輸出         | 是          |

機械與外罩

|         |           |
|---------|-----------|
| 外殼材質    | 金屬結合塑膠    |
| 光學材料    | 聚乙烯甲基丙烯酸酯 |
| 光學罩材質   | 聚乙烯甲基丙烯酸酯 |
| 外罩色彩    | 白色        |
| 光學罩表面處理 | 透明        |

認證與應用

|             |                |
|-------------|----------------|
| 防水防塵規範 (IP) | IP20 [可防止手指侵入] |
| 機械衝擊保護規範    | IK03 [0.3 J]   |
| 保護等級 IEC    | 安全等級 I         |

初始效能 (符合 IEC 標準)

|       |         |
|-------|---------|
| 光通量容限 | +/-7.5% |
|-------|---------|

|      |        |
|------|--------|
| 點火色度 | -      |
| 功耗容差 | +/-10% |

應用條件

|        |     |
|--------|-----|
| 最高調光等級 | 不適用 |
|--------|-----|

產品資料

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 下訂產品名稱        | BY550P LED100/NW PSU NB |
| 完整產品名稱        | BY550P LED100/NW PSU NB |
| 完整產品代碼        | 911401524321            |
| 訂單代碼          | 911401524321            |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401524321            |
| 分子 - 每個包裝的數量  | 1                       |
| 分子 - 每一外盒包裝   | 1                       |

二维绘图

