



Ledinaire DN060 downlight

DN060B LED18S/830 PSU WH

Ledinaire DN060 downlight, 18 W, 1800 lm, 3000 K,
Opalizowany

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Nie
Osprzęt	-
Lighting Technology	LED
Tier	Wartość
Okres gwarancji	3 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	1 800 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Kąt rozsyłu światła oprawy	110°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz

Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Zużycie energii	18 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkoszłączka 2-biegunowa
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od 0°C do +35°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz (wł./wyt.)
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Plastik
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna

Ledinaire DN060 downlight

Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	225 mm
Całkowita szerokość	225 mm
Całkowita wysokość	120 mm
Całkowita średnica	233 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	120 x 225 x 225 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowa chromaticzność	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego 7,5 %
przy medianie okresu użytkowania 50 000
godz.

Utrzymanie strumienia świetlnego przy L65
medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.


Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq 25 °C



Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	DN060B LED18S/830 PSU WH
Pełna nazwa produktu	DN060B LED18S/830 PSU WH
Full EOC	871016330661299
Kod zamówienia	30661299
Materiał Nr (12NC)	911401531931
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8710163306612
Numerator - Packs per outer box	8
EAN/UPC – Opakowanie	8710163306896

Rysunki techniczne



Dane fotometryczne



General uniform lighting - DN060B LED18S/830 PSU WH

Light Distribution Diagram - DN060B LED18S/830 PSU WH

General uniform lighting - DN060B LED18S/830 PSU WH

Ledinaire DN060 downlight

